

SAC-3P-M12Y/2X4,0-140 - Givar-/ställdonskablage



1502484

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1502484>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Givar-/ställdonskablage, 3-polig, PUR/PVC, gul, Hane rak M12, kodning: A, på fri kabelände, kabellängd: 4 m

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1502484
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF1COA
Produktnyckel	AF1COA
GTIN	4017918815127
Vikt per styck (inklusive förpackning)	298,4 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	292,4 g
Tullnummer	85444290
Ursprungsland	CN

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Fördelare med kabel
Poltal	3
Antal kabelutgångar	2
Skärmad	nej
Kodning	A

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	3

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Material handtag	TPU, svårantändlig, självslocknande
Material, kontakt	CuSn
Material, kontaktyta	Ni/Au
Material kontaktinsats	TPU GF
Material skruvanslutning	Förzinkat gjutgods, förnicklat

Elektriska egenskaper

Isolationsmotstånd	≥ 10 GΩ
Märkspänning U _N	48 V AC 60 V DC
Märkström I _N	4 A

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 100
---------------------	-------

Signalering

Statusindikering	nej
Statusindikering finns	nej

Kontakt

Anslutning 1

Konstruktion	Hane rak M12
Kodningstyp	A

Anslutning 2

Konstruktion	fri kabelände
--------------	---------------


Kabel/ledare

SAC-3P-M12Y/2X4,0-140 - Givar-/ställdonskablage



1502484

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1502484>

Kabellängd	4 m
PUR/PVC gul [140]	
Måttskiss	
Kabelvikt	37 kg/km
Poltal	3
Skärmad	nej
Ledartyp	PUR/PVC gul [140]
Uppbyggnad signalkabel	42x 0,10 mm
AWG signalledning	22
Kabeldiameter	0,34 mm ²
Tråddiameter inklusive isolering	1,52 mm ±0,02 mm
Ledarens ytterdiameter	5,20 mm ±0,2 mm
Ytermantel, material	PUR
Ytermantel / färg	gul
Material ledare	blank Cu-ledare
Material, ledarisolering	PVC
Enkelledare, färg	brun, blå, svart
Vägg tjocklek isolering	≥ 0,23 mm (Ledarisolering) ≥ 0,38 mm (Ytterhölje) ca. 0,45 mm (Innermantel)
totalkabling	3 ledare längstvinnade
Ledarmotstånd max.	max. 57,3 Ω/km (vid 20 °C)
Isolationsmotstånd	≥ 100 MΩ*km (vid 20 °C)
Märkspänning kabel	300 V
Isolationsspänning	2500 V
Minsta böjradie, fast kablage	52 mm
Minsta böjradie, rörligt förlagd	52 mm
Dynamisk lastkapacitet (böjning)	Böjcykler maximalt: 2000000, Böjradie: 52 mm, körväg: 5 m, körhastighet: 3 m/s
Drifttemperatur	-25 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) -5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
	IP67

SAC-3P-M12Y/2X4,0-140 - Givar-/ställdonskablage



1502484

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1502484>

	IP68
Drifttemperatur	-25 °C ... 90 °C (Hane/hona)
	-25 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering)
	-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering)

SAC-3P-M12Y/2X4,0-140 - Givar-/ställdonskablage




1502484

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1502484>


Ritningar

Måttskiss



Hane M12 x 1, Y-fördelare

Schematisk ritning



Polbild hane M12, 4-polig, A-kodad, sett från hansidan

SAC-3P-M12Y/2X4,0-140 - Givar-/ställdonskablage



1502484

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1502484>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27060313
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---