

SACB- 8X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Stamkabelring



1503344

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1503344>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Stamkabel för givar-/ventilboxar, med PE-ledare, oskärmad, material PUR/PVC, 11-polig, 8 x 0,34 mm² och 3 x 0,75 mm²

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1503344
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	AF3ZBX
Produktnyckel	AF3ZBX
GTIN	4017918896942
Vikt per styck (inklusive förpackning)	5 612,5 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	5 400 g
Tullnummer	85444290
Ursprungsland	DE

SACB- 8X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Stamkabelring



1503344

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1503344>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kabel metervara
Användning	Splittboxar
Poltal	11
LED	nej

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	300 V AC
	300 V DC

Kabel/ledare

Kabellängd	50 m
------------	------

PUR/PVC svart [PUR]

Måttskiss	
Kabelvikt	107,4 kg/km
UL AWM-stil	20549 (80 °C / 300 V)
Poltal	11
Skärmad	nej
Ledartyp	PUR/PVC svart [PUR]
Uppbyggnad signalkabel	19x 0,15 mm
AWG signalledning	22
ledaruppbyggnad spänningsmatning	42x 0,15 mm
AWG spänningsförsörjning	18
Kabeldiameter	8x 0,34 mm ² (Signalledning) 3x 0,75 mm ² (Energiledning)
Tråddiameter inklusive isolering	1,3 mm ±0,1 mm (Signalledning) 1,8 mm ±0,1 mm (Energiledning)
Ledarens ytterdiameter	8,50 mm ±0,2 mm
Ytermantel, material	PUR
Ytermantel / färg	svart RAL 9005
Material ledare	blank Cu-ledare
Material, ledarisation	PVC
Enkelledare, färg	brun, blå, grön/gul, vit, grön, gul, grå, rosa, röd, svart, violett
Vägg tjocklek innermantel	≥ 0,15 mm

SACB- 8X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Stamkabelring



1503344

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1503344>

Väggdjocklek ytterhölje	$\geq 0,38$ mm
totalkabling	Trådarna är tvinnade i lägen
Ledarmotstånd max.	$\leq 53 \Omega/\text{km}$ (Signalledning)
	$\leq 26 \Omega/\text{km}$ (Energiledning)
Isolationsmotstånd	$\geq 5 \text{ M}\Omega \cdot \text{km}$
Märkspänning kabel	300 V AC
Provspänning ledare/ledare	2000 V (50 Hz, 5 min.)
Minsta böjradie, fast dragen	7,5 x D
Minsta böjradie, flexibelt dragen	10 x D
Minsta böjradie, fast kablage	64 mm
Minsta böjradie, rörligt förlagd	85 mm
Dynamisk lastkapacitet (böjning)	Böjcykler maximalt: 1500000, Böjradie: 10 x D, körväg: 2 m, körhastighet: 2 m/s
Flamhärdighet	DIN EN 50265
oljebeständighet	enligt VDE 0472 del 803
Övrig beständighet	väl beständig mot syror, lösningar och lösningsmedel
Speciella egenskaper	silikonfri
Drifttemperatur	-40 °C ... 90 °C (Kabel, fast montering)
	-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering)

SACB- 8X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Stamkabelring



1503344

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1503344>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27060106
ECLASS-15.0	27060106

ETIM

ETIM 9.0	EC003250
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SACB- 8X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Stamkabelring



1503344

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1503344>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	16,196 kg CO2e
---------	----------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com