

# SACC-VB-3CON-M20/A-GVL 230V - Ventilkontakt



1452194

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1452194>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Ventilkontakt, Universal, 3-polig, Ventilkontakt A, Skruvanslutning, kabelförskruvning M20 x 1,5, ledarens ytterdiameter 6 mm ... 8 mm

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 1452194       |
| Antal/förp.                            | 1 Styck       |
| Minsta beställningsantal               | 1 Styck       |
| Försäljningskod                        | AF2DAA        |
| Produktnyckel                          | AF2DAA        |
| GTIN                                   | 4046356536363 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 34,1 g        |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 31,2 g        |
| Tullnummer                             | 85366990      |
| Ursprungsland                          | HU            |

# SACC-VB-3CON-M20/A-GVL 230V - Ventilkontakt



1452194

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1452194>

## Tekniska data

### Anmärkning

Montageanvisning

**OBS:** Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrfter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t. ex. med hjälp av buntband.

### Artikelegenskaper

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Produkttyp          | Ventilkontakt |
| Sensortyp           | Universal     |
| Poltal              | 3             |
| Antal kabelutgångar | 1             |
| Skärmad             | nej           |
| Pg-genomföring      | M20 x 1,5     |


### Isoleringsegenskaper

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmuttningsgrad     | 3  |

### Materialuppgifter

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Brännbarhetsklass enligt UL 94  | HB   |
| Material, packning              | NBR  |
| Material kapsling ventilkontakt | PA   |
| Material kontakt                | CuZn |
| Material, kontaktyta            | CuSn |

### Mått

|           |                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Måttskiss |  |
| Bredd     | 27,9 mm                                                                              |
| Höjd      | 36,9 mm                                                                              |
| Längd     | 40 mm                                                                                |

### Yttermått

|               |               |
|---------------|---------------|
| Ytterdiameter | 6 mm ... 8 mm |
|---------------|---------------|

### Elektriska egenskaper

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Övergångsresistans          | ≤ 4 mΩ               |
| Isolationsmotstånd          | > 2 GΩ               |
| Märkspänning U <sub>N</sub> | 230 V AC<br>230 V DC |

# SACC-VB-3CON-M20/A-GVL 230V - Ventilkontakt



1452194

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1452194>

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Märkström $I_N$ | 1,5 A                                       |
| Skyddskoppling  | Överspänningsskydd; Varistor och likriktare |

## Karakteristik ventilkontakt

|            |           |
|------------|-----------|
| Fästsruvar | M3 x 37,5 |
|------------|-----------|

## Mekaniska egenskaper

### Mekaniska data

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Anslutningsfrekvens | 50 (Ventilkontakt) |
|---------------------|--------------------|

## Signalering

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Statusindikering       | LED (gul) |
| Statusindikering finns | ja        |

## Anslutningsdata

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Anslutningstyp      | Skruvanslutning                              |
| Anslutningsarea     | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsarea AWG | 24 ... 16                                    |
| Åtdragningsmoment   | 1,8 Nm ±0,2 Nm (Låsmutter)                   |
|                     | 0,4 Nm ±0,1 Nm (Centralskruv)                |
|                     | 0,2 Nm ±0,1 Nm (Kontaktskruv)                |

## Kontakt

### Anslutning 1

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Byggform huvud     | Ventilkontakt |
| Typ av gänga huvud | A             |

## Miljö- och livslängdsvillkor

### Omgivningsförhållanden


|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Skyddsklass                     | IP65                             |
| Drifttemperatur (Ventilkontakt) | -25 °C ... 60 °C (Ventilkontakt) |

## Standarder och bestämmelser


|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Normbeteckning          | Ventilkontakt |
| Standarder/föreskrifter | EN 175301-803 |

## Ritningar

Måttskiss



Kopplingsschema



# SACC-VB-3CON-M20/A-GVL 230V - Ventilkontakt



1452194

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1452194>

## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440105 |
| ECLASS-15.0 | 27440105 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC003623 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

## EU RoHS

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja   |
| undantagsregler i den mån de är kända   | 6(c) |

## China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-25                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina. |

## EU REACH SVHC

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)          |
| SCIP                                               | c4b298d4-5c0f-4df1-94f3-868cd0faa06f |

## EF3.0 Klimatförändringar

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,898 kg CO2e |
|---------|---------------|