

SACB-C-H180-4/ 4- 5,0PUR SCO P - Stamkabelhuv



1453054

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1453054>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Stamkabelhuv, användning: Givarbox, anslutningstyp: M12-hona Plast, antal kortplatser: 4, kontaktanslutning: enkelt, statusindikering: nej; stamkabelanslutning: Jackbar skruvanslutning 180°, PUR/PVC, kabellängd: 5 m, skärm: nej

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1453054
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF3CBG
Produktnyckel	AF3CBG
Katalogsida	Sida 263 (C-2-2019)
GTIN	4046356553131
Vikt per styck (inklusive förpackning)	440,8 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	428,4 g
Tullnummer	85444290
Ursprungsland	PL

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Stamkabelhuv
Användning	Givarbox
Antal kortplatser	4
LED	nej

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	120 V
Märkström totalt	10 A
Strömbelastningsförmåga per krets max.	2 A
Strömbelastningsförmåga per kontakt	4 A

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutning givare/ställdon	M12-hona
Anslutningstyp	Jackbar skruvanslutning
Åtdragningsmoment skruv	1 Nm

Anslutning

Kontakt/pol = ledarfärg eller anslutning	1 / 4 (A) = WH
	2 / 4 (A) = GN
	3 / 4 (A) = YE
	4 / 4 (A) = GY
	1-4 / 1 (+ 120 V) = BN
	1-4 / 3 (0 V) = BU
	1-4 / 5 (PE) = GNYE

Signalering

Statusindikering finns	nej
------------------------	-----

Mått

Bredd	54 mm
Höjd	25 mm
Längd	34 mm

Materialuppgifter

Material Kåpa	PBT
Material, packning	NBR
Material kontakt stamkabelsida	Cu-legering
Material kontaktinsats stamkabelsida	PA
Material kontaktyta stamkabelsida	Sn


SACB-C-H180-4/ 4- 5,0PUR SCO P - Stamkabelhuv



1453054

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1453054>

Kabel/ledare

Kabellängd	5 m
PUR/PVC svart [PUR]	
Måttskiss	
Kabelvikt	77,9 kg/km
UL AWM-stil	20549
Poltal	7
Skärmad	nej
Ledartyp	PUR/PVC svart [PUR]
Uppbyggnad signalkabel	19x 0,15 mm
AWG signalledning	22
ledaruppbyggnad spänningsmatning	42x 0,15 mm
AWG spänningsförsörjning	18
Kabeldiameter	4x 0,34 mm ² (Signalledning)
	3x 0,75 mm ² (Energiledning)
Tråddiameter inklusive isolering	1,3 mm ±0,1 mm (Signalledning)
	1,8 mm ±0,1 mm (Energiledning)
Ledarens ytterdiameter	6,90 mm ±0,2 mm
Ytermantel, material	PUR
Ytermantel / färg	svart RAL 9005
Material ledare	blank Cu-ledare
Material, ledarisation	PVC
Enkelledare, färg	brun, blå, grön/gul, vit, grön, gul, grå
Vägg tjocklek innermantel	≥ 0,15 mm
Vägg tjocklek ytterhölje	≥ 0,38 mm
totalkabling	Trådarna är tvinnade i lägen
Märkspänning kabel	300 V
Isolationsspänning	2000 V
Minsta böjradie, fast dragen	7,5 x D
Minsta böjradie, flexibelt dragen	10 x D
Minsta böjradie, fast kablage	52 mm
Minsta böjradie, rörligt förlagd	69 mm
Dynamisk lastkapacitet (böjning)	Böjcykler maximalt: 1500000, Böjradie: 69 mm, körväg: 2 m, körhastighet: 2 m/s
Flamhärdighet	DIN EN 50265
oljebeständighet	enligt VDE 0472 del 803

SACB-C-H180-4/ 4- 5,0PUR SCO P - Stamkabelhuv



1453054

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1453054>

Övrig beständighet	väl beständig mot syror, lösningar och lösningsmedel
Speciella egenskaper	silikonfri
Drifttemperatur	-40 °C ... 90 °C (Kabel, fast montering)
	-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering)
	80 °C (enligt UL)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
	IP67
Drifttemperatur	-25 °C ... 80 °C

SACB-C-H180-4/ 4- 5,0PUR SCO P - Stamkabelhuv



1453054

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1453054>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440108
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com