

SACC-DSI-FS-8CON-L180/SH TQ - Apparatkontakt baksida



1456543

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1456543>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Apparatkontakt baksida, 8-polig, hona, rak, M12-SPEEDCON, A-kodning, Våglödning, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q1 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1456543
Antal/förp.	20 Styck
Minsta beställningsantal	20 Styck
Försäljningskod	ABQEHB
Produktnyckel	ABQEHB
GTIN	4046356617239
Vikt per styck (inklusive förpackning)	14,41 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	13,259 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SACC-DSI-FS-8CON-L180/SH TQ - Apparatkontakt baksida



1456543

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1456543>

Tekniska data

Anmärkning

Anvisning vid beställning:	Kontramuttern ingår i leveransomfånget
----------------------------	--

Montering

Monteringssätt	Montering från baksidan (M16 x 1,5 med flat mutter)
----------------	---

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
Poltal	8
Skärmad	ja
Kodning	A
Typ av gänga	M12

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	3

Mått

Lödpins längd	6 mm
	6 mm

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material, packning	FKM
Material, kontakt	CuZn
Material, kontaktyta	Ni/Au
Material kontaktinsats	PA 6.6
Material skruvanslutning	Förzinkat gjutgods, förnicklat

Elektriska egenskaper

Övergångsresistans	≤ 3 mΩ
Isolationsmotstånd	≥ 100 MΩ
Märkspänning U _N	48 V AC
	60 V DC
Märkström I _N	2 A
Överföringsegenskaper (kategori)	CAT5 (IEC 11801:2002)

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Våglödning
Typ av kontakt	Hona

SACC-DSI-FS-8CON-L180/SH TQ - Apparatkontakt baksida



1456543

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1456543>

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 100
---------------------	-------

Kontakt

Anslutning 1

Byggform huvud	hona
Kabelutgång huvud	rak
Typ av gänga huvud	M12
Låsningstyp huvud	SPEEDCON
Kodning	A

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP67 (i anslutet läge)
	IP65 (i anslutet läge)
	IP65/IP67
Drifttemperatur (Hane/hona)	-25 °C ... 85 °C (Hane/hona)

Standarder och bestämmelser

Normbeteckning	M12-cirkulära kontakter
Standarder/föreskrifter	i enlighet med IEC 61076-2-101


SACC-DSI-FS-8CON-L180/SH TQ - Apparatkontakt baksida

1456543

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1456543>

Ritningar

Schematisk ritning



Polbild hona M12, 8-polig, A-kodad, sett från honsidan

SACC-DSI-FS-8CON-L180/SH TQ - Apparatkontakt baksida



1456543

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1456543>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1456543>

 UL Recognized Godkännande-ID: E118976-20100522				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
keine				
	30 V	2 A	24	-

 cULus Recognized Godkännande-ID: E221474-20140616				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
keine				
	30 V	2 A	-	-

SACC-DSI-FS-8CON-L180/SH TQ - Apparatkontakt baksida



1456543

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1456543>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-FS-8CON-L180/SH TQ - Apparatkontakt baksida



1456543

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1456543>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	b41e6c10-c841-430f-84c2-7c6e53ed6cf5

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com