

SACC-VB-5CON-M20/AD-2L 24V - Ventilkontakt



1457908

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1457908>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Ventilkontakt, Universal, 5-polig, Ventilkontakt AD (tryckvakt), Skruvanslutning, kabelförskruvning M20 x 1,5, ledarens ytterdiameter 6 mm ... 8 mm

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1457908
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF2DAA
Produktnyckel	AF2DAA
GTIN	4046356630689
Vikt per styck (inklusive förpackning)	32,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	32,3 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	HU

SACC-VB-5CON-M20/AD-2L 24V - Ventilkontakt



1457908

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1457908>

Tekniska data

Anmärkning

Montageanvisning

OBS: Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrfter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t. ex. med hjälp av buntband.

Artikelegenskaper

Produkttyp	Ventilkontakt
Sensortyp	Universal
Poltal	5
Antal kabelutgångar	1
Skärmad	nej
Pg-genomföring	M20 x 1,5

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	3

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Material, packning	NBR
Material kapsling ventilkontakt	PA
Material kontakt	CuZn
Material, kontaktyta	CuSn

Mått

Yttermått

Ytterdiameter	6 mm ... 8 mm
---------------	---------------

Elektriska egenskaper

Övergångsresistans	≤ 4 mΩ
Isolationsmotstånd	> 2 GΩ
Märkspänning U _N	24 V AC 24 V DC
Märkström I _N	1,5 A
Skyddskoppling	okopplad

Karakteristik ventilkontakt

Fästskruvar	M3 x 37,5
-------------	-----------

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

SACC-VB-5CON-M20/AD-2L 24V - Ventilkontakt



1457908

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1457908>

Anslutningsfrekvens	50 (Ventilkontakt)
---------------------	--------------------

Signalering

Statusindikering	2 LED:er
Statusindikering finns	ja

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Anslutningsarea	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Anslutningsarea AWG	24 ... 16
Åtdragningsmoment	1,8 Nm ±0,2 Nm (Låsmutter)
	0,4 Nm ±0,1 Nm (Centralskruv)
	0,2 Nm ±0,1 Nm (Kontaktskruv)

Kontakt

Anslutning 1

Byggform huvud	Ventilkontakt
Typ av gänga huvud	AD (tryckvakt)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
Drifttemperatur (Ventilkontakt)	-25 °C ... 60 °C (Ventilkontakt)

Standarder och bestämmelser

Ventilkontakt

Normbeteckning	Ventilkontakt
Standarder/föreskrifter	EN 175301-803


SACC-VB-5CON-M20/AD-2L 24V - Ventilkontakt

1457908


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1457908>

Ritningar

Måttskiss



Kopplingsschema



SACC-VB-5CON-M20/AD-2L 24V - Ventilkontakt



1457908

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1457908>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440105
ECLASS-15.0	27440105

ETIM

ETIM 9.0	EC003623
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	68c48164-1c36-46ae-8070-1ff99147a030