

SAC-8P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FR - Givar-/ställdonskablage



1522736

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1522736>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Givar-/ställdonskablage, 8-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, Hane rak M12, kodning: A, på Honkontakt vinklad M12, kodning: A, kabellängd: 0,6 m

Fördelar

- Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1522736
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF1CFA
Produktnyckel	AF1CFA
GTIN	4017918957544
Vikt per styck (inklusive förpackning)	46,5 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	45,7 g
Tullnummer	85444290
Ursprungsland	PL

SAC-8P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FR - Givar-/ställdonskablage



1522736

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1522736>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Givar-/ställdonskablage
Användning	Standard
Poltal	8
Antal kabelutgångar	1
Skärmad	nej
Kodning	A

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	3

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Material, packning	NBR
Material handtag	TPU, svårantändlig, självslocknande
Material, kontakt	CuZn
Material, kontaktyta	Ni/Au
Material kontaktinsats	TPU GF
Material skruvanslutning	Förzinkat gjutgods, förnicklat

Elektriska egenskaper

Isolationsmotstånd	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Märkspänning U_N	30 V AC
	30 V DC
Märkström I_N	2 A

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 100
---------------------	------------

Signalering

Statusindikering	nej
Statusindikering finns	nej

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Åtdragningsmoment	0,4 Nm (M12-kontakt)
-------------------	----------------------

Kontakt

Anslutning 1

SAC-8P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FR - Givar- /ställdonskablage

1522736

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1522736>

Konstruktion	Hane rak M12
Poltal	8
Kodningstyp	A

Anslutning 2

Konstruktion	Honkontakt vinklad M12
Poltal	8
Kodningstyp	A

Kabel/ledare

Kabellängd	0,6 m
------------	-------

PUR halogenfri svart [PUR]

Måttskiss	
Kabelvikt	46 kg/km
UL AWM-stil	20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
Poltal	8
Skärmad	nej
Ledartyp	PUR halogenfri svart [PUR]
Uppbyggnad signalkabel	32x 0,10 mm
AWG signalledning	24
Kabeldiameter	8x 0,25 mm ² (Signalledning)
Tr addediameter inklusive isolering	1,17 mm ±0,02 mm
Ledarens ytterdiameter	5,90 mm ±0,15 mm
Ytermantel, material	PUR
Ytermantel / färg	svartgrå RAL 7021
Material ledare	blank Cu-ledare
Material fyllnad	PE
Material, ledarisolering	PP
Enkelledare, färg	vit, brun, grön, gul, grå, rosa, blå, röd
Väggjocklek isolering	≥ 0,21 mm
Väggjocklek ytterhölje	ca. 0,80 mm
totalkabling	8 trådar för fyllnad till kärna
Ledarmotstånd max.	≤ 78 Ω/km (vid 20 °C)
Isolationsmotstånd	≥ 1 GΩ*km (vid 20 °C)
Impedans	100 Ω +15 % (vid 1 MHz)
Ledningskapacitet	≤ 70 pF/m
Märkspänning kabel	≤ 300 V

SAC-8P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FR - Givar- /ställdonskablage



1522736

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1522736>

Isolationsspänning	≥ 3000 V
Minsta böjradie, fast dragen	8 x D
Minsta böjradie, flexibelt dragen	10 x D
Minsta böjradie, fast kablage	48 mm
Minsta böjradie, rörligt förlagd	59 mm
Dynamisk lastkapacitet (böjning)	Böjcykler maximalt: 5000000, Böjradie: 59 mm, körväg: 10 m, körhastighet: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s²
Dynamisk lastkapacitet (torsion)	Vridning: ±180 °/m, Torsionscykler: ≥1000000, Torsionsfrekvens: 35 cykler/min
Halogenfri	enligt DIN VDE 0472 del 815
Flamhärdighet	enligt UL 758/1581 FT2
oljebeständighet	enligt DIN EN 60332-2-2 (20 s)
Övrig beständighet	enligt DIN EN 60811-2-1
Speciella egenskaper	väl beständig mot syror, lösningar och lösningsmedel
	hydrolys- och mikrobbeständig
	UV-beständig under vissa omständigheter (enligt DIN EN ISO 4892-2-A)
	klibbar inte
	slitstark
Drifttemperatur	transportöranpassad
	silikonfri
	Fri från lackeringsföroreningar
Drifttemperatur	flexibel
	-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering)
	-25 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
	IP67
	IP68
Drifttemperatur (Hane/hona)	-25 °C ... 90 °C (Hane/hona)
Drifttemperatur (Kabel, fast förläggning)	-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering)
Drifttemperatur (Kabel, rörlig förläggning)	-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering)

Standarder och bestämmelser

Normbeteckning	M12-kontakter
Standarder/föreskrifter	IEC 61076-2-101

SAC-8P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FR - Givar- /ställdonskablage

1522736

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1522736>

Ritningar

Måttskiss



Hane M12 x 1, rak, skärnad

Måttskiss



Hona M12 x 1, vinklad

1522736

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1522736>

Schematisk ritning



Polbild hane M12, 8-polig, sett från hansidan

Schematisk ritning



Polbild hona M12, 8-polig, A-kodad, sett från honsidan

SAC-8P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FR - Givar- /ställdonskablage



1522736

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1522736>

Kopplingsschema



Anslutning av M12-hankontakter och M12-honkontakter

SAC-8P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FR - Givar- /ställdonskablage



1522736

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1522736>

Godkännanden

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1522736>

 UL Listed Godkännande-ID: FILE E 221474				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	30 V	2 A	-	-

 cUL Listed Godkännande-ID: FILE E 221474				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	30 V	2 A	-	-

 EAC-RoHS Godkännande-ID: RU D-DE.HB35.B.00387				
---	--	--	--	--

SAC-8P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FR - Givar- /ställdonskablage



1522736

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1522736>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-8P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FR - Givar- /ställdonskablage



1522736

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1522736>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,931 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com