

SAC-4P-100,0-150/0,34 - Kabelring



1501757

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1501757>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Metervara, Kabelring, PUR halogenfri, orange RAL 2003, 4-trådig, färg enkelledare: brun, vit, blå, svart, kabellängd: 100 m, tål svetsloppor, strålad

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1501757
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	AF1LBA
Produktnyckel	AF1LBA
GTIN	4017918813468
Vikt per styck (inklusive förpackning)	3 498,1 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	3 454,4 g
Tullnummer	85444995
Ursprungsland	DE

SAC-4P-100,0-150/0,34 - Kabelring

1501757

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1501757>



Tekniska data


Artikelegenskaper

Produkttyp	Kabel metervara
Poltal	4

Kabel/ledare

Kabellängd	100 m
------------	-------

PUR, strålad halogenfri orange [150]

Måttskiss	
Poltal	4
Skärmad	nej
Ledartyp	PUR, strålad halogenfri orange [150]
Uppbyggnad signalkabel	19x 0,15 mm
AWG signalledning	22
Kabeldiameter	4x 0,34 mm ² (Signalledning)
Tråddiameter inklusive isolering	1,05 mm ±0,05 mm (Signalledning)
Ledarens ytterdiameter	5,20 mm ±0,2 mm
Ytermantel, material	PUR
Ytermantel / färg	orange RAL 2003
Material ledare	blank Cu-ledare
Material, ledarisation	PE
Enkelledare, färg	brun, vit, blå, svart
totalkabling	4 ledare längstvinnade
Slaglängd totalkabling	27 mm
Ledarmotstånd max.	max. 57 Ω/km
Märkspänning kabel	320 V (AC)
Isolationsspänning	2500 V (50 Hz, 5 minuter)
Minsta böjradie, fast kablage	min. 15 mm
Minsta böjradie, rörligt förlagd	min. 30 mm
Dynamisk lastkapacitet (böjning)	Böjcykler maximalt: 5000000, Böjradie: 52 mm, körväg: 10 m, körhastighet: 3 m/s
Dynamisk lastkapacitet (torsion)	Vridning: ±360 °/m
Halogenfri	ledningen är halogenfri
Övrig beständighet	hydrolys- och mikrobbeständig beständig mot svetssprut

SAC-4P-100,0-150/0,34 - Kabelring



1501757

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1501757>

Speciella egenskaper	silikonfri
	strålad
Drifttemperatur	-50 °C ... 105 °C (Kabel, fast montering)
	-40 °C ... 105 °C (Kabel, rörlig montering)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-50 °C ... 105 °C (Kabel, fast montering)
	-40 °C ... 105 °C (Kabel, rörlig montering)

SAC-4P-100,0-150/0,34 - Kabelring



1501757

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1501757>

Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1501757>



EAC-RoHS

Godkännande-ID: RU D-DE.HB35.B.00371

SAC-4P-100,0-150/0,34 - Kabelring



1501757

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1501757>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
ECLASS-15.0	27061801

ETIM

ETIM 9.0	EC003249
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-4P-100,0-150/0,34 - Kabelring



1501757

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1501757>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com