

SAC-3P-100,0-100/0,34 - Kabelring

1502206

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1502206>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Metervara, Kabelring, PUR halogenfri, grå RAL 7001, färg enkelledare: brun, blå, svart, kabellängd: 100 m

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1502206
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	AF1LBA
Produktnyckel	AF1LBA
GTIN	4017918811594
Vikt per styck (inklusive förpackning)	2 190 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	2 190 g
Tullnummer	85444290
Ursprungsland	DE

SAC-3P-100,0-100/0,34 - Kabelring

1502206

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1502206>



Tekniska data


Artikelegenskaper

Produkttyp	Kabel metervara
Pöytä	3

Kabel/ledare

Kabellängd	100 m
------------	-------

PUR halogenfri grå [280]

Måttskiss	
Kabelvikt	23,42 kg/km
UL AWM-stil	20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
Skärnad	nej
Ledartyp	PUR halogenfri grå [280]
Uppbyggnad signalkabel	42x 0,10 mm
AWG signalledning	22
Kabeldiameter	3x 0,34 mm ² (Signalledning)
Tråddiameter inklusive isolering	1,27 mm ±0,05 mm
Ledarens ytterdiameter	3,95 mm ±0,15 mm
Ytermantel, material	PUR
Ytermantel / färg	grå RAL 7001
Material ledare	blank Cu-ledare
Material, ledarisation	PP
Enkelledare, färg	brun, blå, svart
Väggjocklek isolering	≥ 0,20 mm
Väggjocklek ytterhölje	ca. 0,40 mm
totalkabing	3 ledare längstvinnade
Ledarmotstånd max.	≤ 58 Ω/km
Isolationsmotstånd	≥ 20 MΩ*km
Märkspänning kabel	≤ 300 V
Isolationsspänning	≥ 3000 V
Minsta böjradie, fast dragen	5 x D
Minsta böjradie, flexibelt dragen	10 x D
Minsta böjradie, fast kablage	20 mm
Minsta böjradie, rörligt förlagd	40 mm

SAC-3P-100,0-100/0,34 - Kabelring



1502206

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1502206>

Dynamisk lastkapacitet (böjning)	Böjcykler maximalt: 10000000, Böjradie: 10 x D, körväg: 10 m, körhastighet: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s ²
Halogenfri	enligt DIN VDE 0472 del 815 EN 50267-2-1
Flamhärdighet	enligt UL 758/1581 FT2 DIN EN 60332-2-2 (20 s)
oljebeständighet	enligt DIN EN 60811-2-1
Övrig beständighet	väl beständig mot syror, lösningar och lösningsmedel hydrolys- och mikrobbeständig UV-beständig under vissa omständigheter (enligt DIN EN ISO 4892-2-A) klibbar inte slitstark
Speciella egenskaper	transportöranpassad silikonfri Fri från lackeringsförstörande substanser flexibel
Drifttemperatur	-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) -25 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-25 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering)
	-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering)

SAC-3P-100,0-100/0,34 - Kabelring

1502206

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1502206>



Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1502206>



EAC-RoHS

Godkännande-ID: RU D-DE.HB35.B.00371

SAC-3P-100,0-100/0,34 - Kabelring

1502206

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1502206>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
ECLASS-15.0	27061801

ETIM

ETIM 9.0	EC003249
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-3P-100,0-100/0,34 - Kabelring



1502206

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1502206>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com