

SAC-5P-M12YF/M12FS-M12MS VP - Y-fördelare



1526253

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1526253>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Y-fördelare, 5-polig, Honkontakt rak M12, kodning: A, på Honkontakt rak M12, kodning: A och Hane rak M12, kodning: A, parallell fördelare

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1526253
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	5 Styck
Försäljningskod	AF1GAB
Produktnyckel	AF1GAB
GTIN	4017918954291
Vikt per styck (inklusive förpackning)	28,84 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	26,25 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	PL

SAC-5P-M12YF/M12FS-M12MS VP - Y-fördelare



1526253

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1526253>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Y-fördelare
Poltal	5
Antal kabelutgångar	2
Skärmad	nej
Kodning	A
Typ av gänga	M12

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	3


Elektriska egenskaper

Isolationsmotstånd	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Märkspänning U_N	48 V AC 60 V DC
Märkström I_N	4 A

Signalering

Statusindikering	nej
Statusindikering finns	nej

Mått

Måttskiss	
Längd	50,1 mm
Mittavstånd	18 mm

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Material, packning	NBR
Material handtag	TPU, svårantändlig, självsluckande
Material, kontakt	CuZn
Material, kontaktyta	Ni/Au
Material kontaktinsats	TPU GF
Material skruvanslutning	Förzinkat gjutgods, förnicklat

Kontakt

Anslutning 1

SAC-5P-M12YF/M12FS-M12MS VP - Y-fördelare



1526253

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1526253>

Konstruktion	Honkontakt rak M12
Kodningstyp	A

Anslutning 2

Konstruktion	Honkontakt rak M12
Kodningstyp	A

Anslutning 3

Konstruktion	Hane rak M12
Kodningstyp	A

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 100
---------------------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
	IP67
Drifttemperatur	-25 °C ... 90 °C (Hane/hona)

Standarder och bestämmelser

Normbeteckning	M12-kontakter
Standarder/föreskrifter	IEC 61076-2-101

SAC-5P-M12YF/M12FS-M12MS VP - Y-fördelare


1526253

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1526253>




Ritningar

Måttskiss



Hane M12 x 1, Y-fördelare

Schematisk ritning



Polbild hane M12, 5-polig, A-kodad, sett från hansidan

SAC-5P-M12YF/M12FS-M12MS VP - Y-fördelare

1526253

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1526253>




Schematisk ritning



Polbild hona M12, 5-polig, A-kodad, sett från honsidan

Schematisk ritning




Polbildernas orientering

SAC-5P-M12YF/M12FS-M12MS VP - Y-fördelare

1526253

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1526253>



M12-Y-fördelarens anslutning

SAC-5P-M12YF/M12FS-M12MS VP - Y-fördelare



1526253

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1526253>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1526253>

 UL Listed Godkännande-ID: E221474				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	30 V	4 A	-	-

 cUL Listed Godkännande-ID: E221474				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	30 V	4 A	-	-

SAC-5P-M12YF/M12FS-M12MS VP - Y-fördelare



1526253

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1526253>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440106
ECLASS-15.0	27440106

ETIM

ETIM 9.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	1,046 kg CO2e
---------	---------------