

SACC-V-3CON-PG7/C - Ventilkontakt



1527951

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1527951>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Ventilkontakt, 3-polig, Ventilkontakt C (8 mm), Skruvanslutning, kabelförskruvning Pg9, ledarens ytterdiameter 6 mm ... 8 mm

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1527951
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF2DDA
Produktnyckel	AF2DDA
GTIN	4017918981037
Vikt per styck (inklusive förpackning)	12,26 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	11,93 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	HU

Tekniska data

Anmärkning

Montageanvisning	OBS: Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrakter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t. ex. med hjälp av buntband.
------------------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Ventilkontakt
Poltal	3
Antal kabelutgångar	1
Skärmad	nej
Pg-genomföring	Pg9

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmutsningsgrad	3

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Material, packning	NBR
Material kapsling ventilkontakt	PA 6
Material kontakt	CuZn
Material kontaktinsats ventilkontakt	PA 6
Material, kontaktyta	Ni

Mått

Yttermått

Ytterdiameter	6 mm ... 8 mm
---------------	---------------

Elektriska egenskaper

Övergångsresistans	≤ 15 mΩ
Isolationsmotstånd	≥ 100 MΩ
Märkspänning U _N	250 V AC
	250 V DC
Märkström I _N	6 A
Skyddskoppling	okopplad

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	50 (Ventilkontakt)
---------------------	--------------------

Signalering

SACC-V-3CON-PG7/C - Ventilkontakt



1527951

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1527951>

Statusindikering	nej
Statusindikering finns	nej

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Anslutningsarea	0,34 mm ² ... 1,5 mm ²
Anslutningsarea AWG	22 ... 16

Kontakt

Anslutning 1

Byggform huvud	Ventilkontakt
Typ av gänga huvud	C (8 mm)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
Drifttemperatur (Ventilkontakt)	-30 °C ... 100 °C (Ventilkontakt)

SACC-V-3CON-PG7/C - Ventilkontakt


1527951

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1527951>




Ritningar

Måttskiss



Kopplingsschema



SACC-V-3CON-PG7/C - Ventilkontakt



1527951

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1527951>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440105
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003623
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	078aa1a8-10ae-4801-89bf-1479f35b5601