

SACC-DSI-M5MS-4CON-L180 - Apparatkontakt baksida



1530634

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1530634>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Apparatkontakt baksida, 4-polig, Stift, rak, M5, A-kodning, Våglödning



Produktbeskrivning

Vägg-genomföringskontakt

Montering från baksidan, i ett stycke, för våglödningsprocesser, 180 °

Fördelar

- Enkelt kretskortsmontage: 1-delad jackbara anslutningar för våglödning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1530634
Antal/förp.	20 Styck
Minsta beställningsantal	20 Styck
Försäljningskod	ABQNAA
Produktnyckel	ABQNAA
GTIN	4046356024433
Vikt per styck (inklusive förpackning)	2,825 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	2,5 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SACC-DSI-M5MS-4CON-L180 - Apparatkontakt baksida



1530634

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1530634>

Tekniska data

Montering

Monteringssätt	Montering från baksidan (M7, med kontramutter)
----------------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
Poltal	4
Skärmad	nej
Kodning	A
Typ av gänga	M5

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmutsningsgrad	3

Materialuppgifter

Material Kåpa	CuZn
Material Kapslingens yta	Ni
Material Isolator	PA 6.6
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktyta	Au
Material Packning	NBR
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB

Elektriska egenskaper

Övergångsresistans	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Isolationsmotstånd	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Märkspänning U_N	60 V
Märkström I_N	1 A
Isolationsspänning	800 V

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Våglödning
Typ av kontakt	Stift

Kontakt

Anslutning 1

Byggform huvud	Stift
Kabelutgång huvud	rak
Typ av gänga huvud	M5
Kodning	A

SACC-DSI-M5MS-4CON-L180 - Apparatkontakt baksida



1530634

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1530634>

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP67
Drifttemperatur (Hane/hona)	-25 °C ... 85 °C

Standarder och bestämmelser

Normbeteckning	M5-kontakter
Standarder/föreskrifter	enligt IEC 61076-2-105


SACC-DSI-M5MS-4CON-L180 - Apparatkontakt baksida

1530634

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1530634>

Ritningar

Schematisk ritning



Polbild hane M5, 4-polig, sett från hansidan

SACC-DSI-M5MS-4CON-L180 - Apparatkontakt baksida



1530634

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1530634>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-M5MS-4CON-L180 - Apparatkontakt baksida



1530634

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1530634>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	f18695a3-b7e9-4c45-8b4d-ddef4d18f04f

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com