

SAC-2P-M12MSB/ 7,0-910/M12FSB - Bussystem-kabel



1511433

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1511433>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Bussystem-kabel, PROFIBUS, 4-polig, PUR halogenfri, violett RAL 4001, skärmad, Hane rak M12, kodning: B, på Honkontakt rak M12, kodning: B, kabellängd: 7 m

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1511433
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF1CKC
Produktnyckel	AF1CKC
GTIN	4017918903473
Vikt per styck (inklusive förpackning)	463 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	452,8 g
Tullnummer	85444290
Ursprungsland	PL

SAC-2P-M12MSB/ 7,0-910/M12FSB - Bussystem-kabel



1511433

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1511433>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Datakabel konfektionerad
Sensortyp	PROFIBUS
Poltal	4
Antal kabelutgångar	1
Skärmad	ja
Kodning	B

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	3

Gränssnitt

Bussystem	PROFIBUS
Signaltyp/kategori	PROFIBUS

Signalering

Statusindikering	nej
Statusindikering finns	nej

Elektriska egenskaper

Isolationsmotstånd	≥ 100 MΩ
Märkspänning U _N	48 V AC 60 V DC
Märkström I _N	4 A

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 100
---------------------	-------

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material, packning	NBR
Material handtag	TPU, svårantändlig, självslocknande
Material, kontakt	CuSn
Material, kontaktyta	Ni/Au
Material kontaktinsats	PA 6.6
Material skruvanslutning	Förzinkat gjutgods, förnicklat

Kontakt

Anslutning 1

SAC-2P-M12MSB/ 7,0-910/M12FSB - Bussystem-kabel



1511433

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1511433>

Konstruktion	Hane rak M12
Poltal	2
Kodningstyp	B (invers)

Anslutning 2

Konstruktion	Honkontakt rak M12
Poltal	2
Kodningstyp	B

Kabel/ledare

Kabellängd	7 m
------------	-----

PROFIBUS [910]

Måttskiss	
Kabelvikt	90 kg/km
UL AWM-stil	21198 (80 °C / 300 V)
Poltal	2
Skärmad	ja
Ledartyp	PROFIBUS [910]
Ledarkonstruktion	1x2xAWG24/19
Uppbyggnad signalkabel	19x 0,13 mm
AWG signalledning	24
Kabeldiameter	2x 0,25 mm ² (Signalledning)
Tr addediameter inklusive isolering	2,55 mm ±0,07 mm
Ledarens ytterdiameter	7,80 mm ±0,2 mm
Ytermantel, material	PUR
Ytermantel / färg	violett RAL 4001
Material ledare	förtennad Cu-ledare
Material fyllnad	PP
Material, ledarisolation	Foam-Skin PP
Enkelledare, färg	röd, grön
totalkabling	2 ledare med 2 fyllnader till kärna
Optisk skärmtäckning	85 %
Ledarmotstånd max.	≤ 78,6 Ω/km
Isolationsmotstånd	≥ 5 GΩ*km
Impedans	150 Ω ±10 % (3 MHz ... 20 MHz)
Ledningskapacitet	nom. 30 pF/m
Märkspänning kabel	300 V

SAC-2P-M12MSB/ 7,0-910/M12FSB - Bussystem-kabel



1511433

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1511433>

Provspänning ledare/ledare	1500 V (50 Hz, 1 min.)
Provspänning ledare/skärm	1500,00 V (50 Hz, 1 min.)
Minsta böjradie, fast kablage	40 mm
Minsta böjradie, rörligt förlagd	65 mm
Dynamisk lastkapacitet (böjning)	Böjcykler maximalt: 4000000, Böjradie: 65 mm, körväg: 4,5 m, körhastighet: 3 m/s, Acceleration: 3 m/s ² , Omgivningstemperatur: -20 °C ... 60 °C
	Böjcykler maximalt: 5000000, Böjradie: 80 mm, körväg: 4,5 m, körhastighet: 3 m/s, Acceleration: 3 m/s ² , Omgivningstemperatur: -20 °C ... 60 °C
skärmdämpning	≤ 0,049 dB/m (vid 16 MHz)
Halogenfri	enligt DIN VDE 0472 del 815
	enligt IEC 60754-1
Flamhärdighet	UL 1581, avsnitt 1060 och UL 2556, avsnitt 9.3 (FT1)
	UL 1581, avsnitt 1100 och UL 2556, avsnitt 9.1 (HFT/FT2)
	IEC 60332-1-2
Övrig beständighet	klibbar inte
Drifttemperatur	-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering)
	-30 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering)
	-20 °C ... 60 °C (vid installation)
	-20 °C ... 60 °C (Kabel, användning i transportörer)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
	IP67
	IP68
Drifttemperatur	-25 °C ... 90 °C (Hane/hona)
	-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering)
	-20 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering)

SAC-2P-M12MSB/ 7,0-910/M12FSB - Bussystem-kabel

1511433

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1511433>

Ritningar

Måttskiss



Hane M12 x 1, rak, skärmad

Måttskiss



Hona M12 x 1, rak, skärmad

SAC-2P-M12MSB/ 7,0-910/M12FSB - Bussystem-kabel

1511433

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1511433>

Schematisk ritning



Polbild hane M12, 5-polig, B-kodad, sett från hansidan

SAC-2P-M12MSB/ 7,0-910/M12FSB - Bussystem-kabel

1511433

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1511433>

Schematisk ritning



Polbild hona M12, 5-polig, B-kodad, sett från honsidan

Kopplingsschema



Anslutning av M12-hankontakter och M12-honkontakter

SAC-2P-M12MSB/ 7,0-910/M12FSB - Bussystem-kabel



1511433

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1511433>

Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1511433>



EAC-RoHS

Godkännande-ID: RU D-DE.HB35.B.00387

SAC-2P-M12MSB/ 7,0-910/M12FSB - Bussystem-kabel



1511433

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1511433>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-2P-M12MSB/ 7,0-910/M12FSB - Bussystem-kabel



1511433

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1511433>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	4,396 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com