

SACC-DSIV-M12FSD-4CON-L90 - Apparatkontakt baksida



1534630

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1534630>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Apparatkontakt baksida, 4-polig, hona, vinklad, M12, D-kodning, Våglödning



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1534630
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ABQEHI
Produktnyckel	ABQEHI
GTIN	4046356026802
Vikt per styck (inklusive förpackning)	14,22 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	14,22 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SACC-DSIV-M12FSD-4CON-L90 - Apparatkontakt baksida



1534630

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1534630>

Tekniska data

Montering

Monteringssätt	Montering från baksidan (M12 x 1, med kontramutter)
Åtdragningsmoment	1 Nm ... 1,5 Nm (Monteringssidigt)

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
Användning	Data
	Signal
Poltal	4
Skärmad	ja
Kodning	D
Typ av gänga	M12

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	3

Materialuppgifter

Material Kåpa	GD-Zn
Material Kapslingens yta	Ni
Material Isolator	PA 6.6
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktyta	Ni/Au
Material Packning	NBR
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material skruvanslutning	Förzinkat gjutgods, förnicklat

Elektriska egenskaper

Övergångsresistans	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Isolationsmotstånd	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Märkspänning U_N	250 V
Märkström I_N	4 A

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Våglödning
Typ av kontakt	Hona
Åtdragningsmoment	1 Nm ... 1,5 Nm (Monteringssidigt)

Kontakt

Anslutning 1

SACC-DSIV-M12FSD-4CON-L90 - Apparatkontakt

baksida



1534630

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1534630>

Byggform huvud	hona
Kabelutgång huvud	vinklad
Typ av gänga huvud	M12
Kodning	D

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP67
Drifttemperatur (Hane/hona)	-40 °C ... 85 °C
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

Standarder och bestämmelser

Normbeteckning	M12-cirkulära kontakter
Standarder/föreskrifter	i enlighet med IEC 61076-2-101

SACC-DSIV-M12FSD-4CON-L90 - Apparatkontakt baksida




1534630

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1534630>

Ritningar

Schematisk ritning



Polbild hona M12, 4-polig, D-kodad, sett från honsidan

SACC-DSIV-M12FSD-4CON-L90 - Apparatkontakt baksida



1534630

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1534630>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1534630>

 cUL Recognized Godkännande-ID: FILE E 221474				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	250 V	4 A	-	-

 UL Recognized Godkännande-ID: FILE E 221474				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	250 V	4 A	-	-

 UL Recognized Godkännande-ID: E221474-20070307				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	250 V	4 A	-	-

 cUL Recognized Godkännande-ID: E221474-20070307				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	250 V	4 A	-	-

SACC-DSIV-M12FSD-4CON-L90 - Apparatkontakt

baksida



1534630

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1534630>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIV-M12FSD-4CON-L90 - Apparatkontakt baksida



1534630

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1534630>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	2cdb2b5c-9732-45c4-9b21-6c092c638cb3

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com