

SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCO - Apparatkontakt baksida



1542619

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1542619>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Apparatkontakt baksida, 4-polig, hona, rak, M12-SPEEDCON, D-kodning, Våglödning, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q2 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1542619
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ABQEHI
Produktnyckel	ABQEHI
GTIN	4046356097888
Vikt per styck (inklusive förpackning)	12,62 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	9,728 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCO - Apparatkontakt baksida



1542619

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1542619>

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	Denna produkt motsvarar riktlinjen PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, kapitel 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling)
Anvisning vid beställning:	Kontramuttern ingår i leveransomfånget

Montering

Monteringssätt	Montering från baksidan (M12 x 1, med flat mutter)
----------------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
Användning	Data
	Signal
Poltal	4
Skärmad	ja
Kodning	D
Typ av gänga	M12

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	3

Materialuppgifter

Material Kåpa	GD-Zn
Material	Ni
Material Isolator	PA 6.6
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktyta	Ni/Au
Material Packning	FKM / EPDM
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0

Elektriska egenskaper

Övergångsresistans	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Isolationsmotstånd	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Märkspänning U_N	250 V
Märkström I_N	4 A

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Våglödning
Typ av kontakt	Hona

SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCO - Apparatkontakt baksida



1542619

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1542619>

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	> 100
---------------------	-------

Kontakt

Anslutning 1

Byggform huvud	hona
Kabelutgång huvud	rak
Typ av gänga huvud	M12
Låsningstyp huvud	SPEEDCON
Kodning	D

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP67
Drifttemperatur (Hane/hona)	-25 °C ... 85 °C (Hane/hona)

Standarder och bestämmelser

Normbeteckning	M12-cirkulära kontakter
Standarder/föreskrifter	i enlighet med IEC 61076-2-101

SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCO - Apparatkontakt baksida




1542619

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1542619>

Ritningar

Schematisk ritning



Polbild hona M12, 4-polig, D-kodad, sett från honsidan

SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCO - Apparatkontakt baksida



1542619

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1542619>

Godkännanden

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1542619>

 UL Recognized Godkännande-ID: E118976-20100522				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	250 V	4 A	22	-

SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCO - Apparatkontakt baksida



1542619

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1542619>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCO - Apparatkontakt baksida



1542619

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1542619>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	b5420750-f1aa-403e-82e0-1f78af788052

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com