

SACB-C-H180-6/ 6-10,0PUR SCO - Stamkabelhuv



1516564

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1516564>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Stamkabelhuv, användning: Givarbox, anslutningstyp: M12-hona Metall, antal kortplatser: 6, kontaktanslutning: enkelt, statusindikering: nej; stamkabelanslutning: Jackbar skruvanslutning 180°, PUR/PVC, kabellängd: 10 m, skärm: nej

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1516564
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF3CCG
Produktnyckel	AF3CCG
GTIN	4017918967352
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1 047 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1 031,4 g
Tullnummer	85444290
Ursprungsland	PL

Tekniska data

Anmärkning

Montageanvisning	OBS: Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrakter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t. ex. med hjälp av buntband.
------------------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Stamkabelhuv
Användning	Givarbox
Antal kortplatser	6
LED	nej

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	120 V AC
	120 V DC
Märkström totalt	10 A
Strömbelastningsförmåga per krets max.	2 A
Strömbelastningsförmåga per kontakt	4 A

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutning givare/ställdon	M12-hona
Anslutningstyp	Jackbar skruvanslutning
Åtdragningsmoment skruv	0,35 Nm

Anslutning

Kontakt/pol = ledarfärg eller anslutning	1 / 4 (A) = WH
	2 / 4 (A) = GN
	3 / 4 (A) = YE
	4 / 4 (A) = GY
	5 / 4 (A) = PK
	6 / 4 (A) = RD
	1-6 / 1 (+ 120 V) = BN
	1-6 / 3 (0 V) = BU
	1-6 / 5 (PE) = GNYE

Signalering

Statusindikering finns	nej
------------------------	-----

Mått

Bredd	58 mm
Höjd	21 mm

SACB-C-H180-6/ 6-10,0PUR SCO - Stamkabelhuv



1516564

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1516564>

Längd	34 mm
-------	-------


Materialuppgifter

Material Kåpa	PBT
Material kontakt stamkabelsida	Cu-legering
Material kontaktinsats stamkabelsida	PA
Material kontaktyta stamkabelsida	förgylld

Kabel/ledare

Kabellängd	10 m
------------	------

PUR/PVC svart [PUR]

Måttskiss	
Kabelvikt	96,6 kg/km
UL AWM-stil	20549
Poltal	9
Skärmad	nej
Ledartyp	PUR/PVC svart [PUR]
Uppbyggnad signalkabel	19x 0,15 mm
AWG signalledning	22
ledaruppbyggnad spänningsmatning	42x 0,15 mm
AWG spänningsförsörjning	18
Kabeldiameter	6x 0,34 mm ² (Signalledning) 3x 0,75 mm ² (Energiledning)
Tråddiameter inklusive isolering	1,3 mm ±0,1 mm (Signalledning) 1,8 mm ±0,1 mm (Energiledning)
Ledarens ytterdiameter	8,00 mm ±0,2 mm
Ytermantel, material	PUR
Ytermantel / färg	svart RAL 9005
Material ledare	blank Cu-ledare
Material, ledarisation	PVC
Enkelledare, färg	brun, blå, grön/gul, vit, grön, gul, grå, rosa, röd
Vägg tjocklek isolering	≥ 0,15 mm (Innermantel) ≥ 0,38 mm (Ytterhölje)
totalkabling	Trådarna är tvinnade i lägen
Märkspänning kabel	300 V
Isolationsspänning	2000 V

SACB-C-H180-6/ 6-10,0PUR SCO - Stamkabelhuv



1516564

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1516564>

Minsta böjradie, fast dragen	7,5 x D
Minsta böjradie, flexibelt dragen	10 x D
Minsta böjradie, fast kablage	60 mm
Minsta böjradie, rörligt förlagd	80 mm
Dynamisk lastkapacitet (böjning)	Böjcykler maximalt: 1500000, Böjradie: 80 mm, körväg: 2 m, körhastighet: 2 m/s
Flamhärdighet	DIN EN 50265
oljebeständighet	enligt VDE 0472 del 803
Övrig beständighet	väl beständig mot syror, lösningar och lösningsmedel
Speciella egenskaper	silikonfri
Drifttemperatur	-40 °C ... 90 °C (Kabel, fast montering)
	-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering)
	80 °C (enligt UL)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
	IP67
	IP69K
Drifttemperatur	-30 °C ... 80 °C

1516564

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1516564>

Godkännanden

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1516564>



cUL Recognized

Godkännande-ID: E118976



UL Recognized

Godkännande-ID: E118976

1516564

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1516564>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440108
ECLASS-15.0	27440108

ETIM

ETIM 9.0	EC002585
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: Ej tillämplig)
SCIP	27abc04b-26a1-48d9-a472-4557cd8d689a