

SACB-4/ 4- 5,0PUR SCO - Splittbox



1516962

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1516962>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Splittbox, användning: Standard, utökade krav, anslutningstyp: M12-hona Metall, antal kortplatser: 4, poltal: 4, kodning: A, kontaktanslutning: enkelt, statusindikering: nej, Universal; stamkabelanslutning: Fast anslutning 180°, PUR/PVC, kabellängd: 5 m, skärm: nej

Fördelar

- Säker i fält tack vare gjuten kapsling och höga skyddsklasser
- Spara tid med installation med SPEEDCON snabbblås

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1516962
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF3CCA
Produktnyckel	AF3CCA
GTIN	4017918967635
Vikt per styck (inklusive förpackning)	656,5 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	631,2 g
Tullnummer	85444290
Ursprungsland	PL

SACB-4/ 4- 5,0PUR SCO - Splittbox

1516962

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1516962>



Tekniska data

Anmärkning

Montageanvisning	OBS: Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrfter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t. ex. med hjälp av buntband.
Användningsanvisning	Platser som inte är belagda ska förslutas före idrifttagningen. Passande förslutningselement finns under "Tillbehör".

Artikelegenskaper

Produkttyp	Splittbox
Användning	Standard, utökade krav
Poltal	4
Antal kortplatser	4
Kodning	A
LED	nej

Elektriska egenskaper

Maximal driftspänning $U_{\max}$	135 V
Märkspänning U_N	120 V AC 120 V DC
Märkström totalt	12 A
Strömbelastningsförmåga per krets max.	2 A
Strömbelastningsförmåga per kontakt	4 A

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutning givare/ställdon	M12-hona
Åtdragningsmoment kontakt givarkabel	0,4 Nm
Åtdragningsmoment monteringskrav för kapslingsmontering	0,5 Nm

Anslutning

Kontakt/pol = ledarfärg eller anslutning	1 / 4 (A) = WH 2 / 4 (A) = GN 3 / 4 (A) = YE 4 / 4 (A) = GY 1-4 / 1 (+ 120 V) = BN 1-4 / 3 (0 V) = BU 1-4 / 5 (PE) = GNYE
--	---

Signalering

Statusindikering finns	nej
------------------------	-----


Mått

SACB-4/ 4- 5,0PUR SCO - Splittbox

1516962

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1516962>



Måttskiss	
Bredd	58 mm
Höjd	26 mm
Längd	117 mm


Materialuppgifter

Material Gänghylsa	Förzinkad gjutgodslegering
Material Kåpa	PBT
Material Gjutmassa	PUR
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material, packning O-ring	NBR
Material, kontakt	Kopparlegering
Material, kontaktyta	förgyllt
Material kontaktinsats	PA

Kabel/ledare

Kabellängd	5 m
------------	-----

PUR/PVC svart [PUR]

Måttskiss	
Kabelvikt	77,9 kg/km
UL AWM-stil	20549
Poltal	7
Skärmad	nej
Ledartyp	PUR/PVC svart [PUR]
Uppbyggnad signalkabel	19x 0,15 mm
AWG signalledning	22
ledaruppbyggnad spänningsmatning	42x 0,15 mm
AWG spänningsförsörjning	18
Kabeldiameter	4x 0,34 mm² (Signalledning) 3x 0,75 mm² (Energiledning)
Tr addediameter inklusive isolering	1,3 mm ±0,1 mm (Signalledning)

SACB-4/ 4- 5,0PUR SCO - Splittbox



1516962

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1516962>

	1,8 mm $\pm$ 0,1 mm (Energiledning)
Ledarens ytterdiameter	6,90 mm $\pm$ 0,2 mm
Ytermantel, material	PUR
Ytermantel / färg	svart RAL 9005
Material ledare	blank Cu-ledare
Material, ledarisation	PVC
Enkelledare, färg	brun, blå, grön/gul, vit, grön, gul, grå
Väggjocklek innermantel	$\geq$ 0,15 mm
Väggjocklek ytterhölje	$\geq$ 0,38 mm
totalkabling	Trådarna är tvinnade i lägen
Märkspänning kabel	300 V
Isolationsspänning	2000 V
Minsta böjradie, fast dragen	7,5 x D
Minsta böjradie, flexibelt dragen	10 x D
Minsta böjradie, fast kablage	52 mm
Minsta böjradie, rörligt förlagd	69 mm
Dynamisk lastkapacitet (böjning)	Böjcykler maximalt: 1500000, Böjradie: 69 mm, körväg: 2 m, körhastighet: 2 m/s
Flamhärdighet	DIN EN 50265
oljebeständighet	enligt VDE 0472 del 803
Övrig beständighet	väl beständig mot syror, lösningar och lösningsmedel
Speciella egenskaper	silikonfri
Drifttemperatur	-40 °C ... 90 °C (Kabel, fast montering)
	-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering)
	80 °C (enligt UL)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
	IP67
	IP69K
Drifttemperatur	-30 °C ... 90 °C

Standarder och bestämmelser

Normbeteckning	M12-kontakter
Standarder/föreskrifter	IEC 61076-2-101


SACB-4/ 4- 5,0PUR SCO - Splittbox

1516962


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1516962>



Ritningar



Schematisk ritning




SACB-4/ 4- 5,0PUR SCO - Splittbox

1516962

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1516962>

Kopplingsschema



SACB-4/ 4- 5,0PUR SCO - Splittbox

1516962

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1516962>



Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1516962>

 cUL Recognized Godkännande-ID: E118976				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	120 V	3 A	-	-

 UL Recognized Godkännande-ID: E118976				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	120 V	3 A	-	-

SACB-4/ 4- 5,0PUR SCO - Splittbox



1516962

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1516962>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440108
ECLASS-15.0	27440108

ETIM

ETIM 9.0	EC002585
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SACB-4/ 4- 5,0PUR SCO - Splittbox

1516962

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1516962>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com