

SACB-8/ 8-L-10,0PUR SCO - Splittbox



1517178

E-nummer: 3802274

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1517178>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Splittbox, användning: Standard, utökade krav, anslutningstyp: M12-hona Metall, antal kortplatser: 8, poltal: 4, kodning: A, kontaktanslutning: enkelt, statusindikering: ja, PNP; stamkabelanslutning: Fast anslutning 180°, PUR/PVC, kabellängd: 10 m, skärm: nej

Fördelar

- Säker i fält tack vare gjuten kapsling och höga skyddsklasser
- Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik
- Spara tid med installation med SPEEDCON snabbblås

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1517178
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF3CCA
Produktnyckel	AF3CCA
GTIN	4017918967840
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1 457,4 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1 417,7 g
Tullnummer	85444290
Ursprungsland	PL

SACB-8/ 8-L-10,0PUR SCO - Splittbox



1517178

E-nummer: 3802274

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1517178>

Tekniska data

Anmärkning

Montageanvisning	OBS: Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrakter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t. ex. med hjälp av buntband.
Användningsanvisning	Platser som inte är belagda ska förslutas före idrifttagningen. Passande förslutningselement finns under "Tillbehör".

Artikelegenskaper

Produkttyp	Splittbox
Användning	Standard, utökade krav
Poltal	4
Antal kortplatser	8
Kodning	A
LED	ja

Systemegenskaper

Lokal diagnostik

Övervakad funktion	Spänningsförsörjning
optisk framställning	LED grön

Elektriska egenskaper

Maximal driftspänning $U_{\max}$	30 V DC
Lokal diagnos	Spänningsförsörjning LED grön
	Statusindikering I/O LED gul
Märkspänning U_N	24 V DC
Märkström totalt	12 A
Strömbelastningsförmåga per krets max.	2 A
Strömbelastningsförmåga per kontakt	4 A

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutning givare/ställdon	M12-hona
Åtdragningsmoment kontakt givarkabel	0,4 Nm
Åtdragningsmoment monteringskruv för kapslingsmontering	0,5 Nm

Anslutning

Kontakt/pol = ledarfärg eller anslutning	1 / 4 (A) = WH
	2 / 4 (A) = GN
	3 / 4 (A) = YE
	4 / 4 (A) = GY

SACB-8/ 8-L-10,0PUR SCO - Splittbox



1517178

E-nummer: 3802274

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1517178>

5 / 4 (A) = PK
6 / 4 (A) = RD
7 / 4 (A) = BK
8 / 4 (A) = VT
1-8 / 1 (+ 24 V) = BN
1-8 / 3 (0 V) = BU
1-8 / 5 (PE) = GNYE


Signalering

Statusindikering finns

ja

Mått

Måttskiss



Bredd

58 mm

Höjd

26 mm

Längd

153 mm

Materialuppgifter

Material Gänghylsa

Förzinkad gjutgodslegering

Material Kåpa

PBT

Material Gjutmassa

PUR

Brännbarhetsklass enligt UL 94

V0

Material, packning O-ring

NBR

Material, kontakt

Kopparlegering

Material, kontaktyta

förgyllt

Material kontaktinsats

PA

Kabel/ledare

Kabellängd

10 m

PUR/PVC svart [PUR]

SACB-8/ 8-L-10,0PUR SCO - Splittbox

1517178

E-nummer: 3802274

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1517178>

Måttskiss	
Kabelvikt	107,4 kg/km
UL AWM-stil	20549 (80 °C / 300 V)
Poltal	11
Skärmad	nej
Ledartyp	PUR/PVC svart [PUR]
Uppbyggnad signalkabel	19x 0,15 mm
AWG signalledning	22
ledaruppbyggnad spänningsmatning	42x 0,15 mm
AWG spänningsförsörjning	18
Kabeldiameter	8x 0,34 mm ² (Signalledning) 3x 0,75 mm ² (Energiledning)
Tråddiameter inklusive isolering	1,3 mm ±0,1 mm (Signalledning) 1,8 mm ±0,1 mm (Energiledning)
Ledarens ytterdiameter	8,50 mm ±0,2 mm
Ytermantel, material	PUR
Ytermantel / färg	svart RAL 9005
Material ledare	blank Cu-ledare
Material, ledarisolation	PVC
Enkelledare, färg	brun, blå, grön/gul, vit, grön, gul, grå, rosa, röd, svart, violett
Vägg tjocklek innermantel	≥ 0,15 mm
Vägg tjocklek ytterhölje	≥ 0,38 mm
totalkabling	Trådarna är tvinnade i lägen
Ledarmotstånd max.	≤ 53 Ω/km (Signalledning) ≤ 26 Ω/km (Energiledning)
Isolationsmotstånd	≥ 5 MΩ*km
Märkspänning kabel	300 V AC
Provspänning ledare/ledare	2000 V (50 Hz, 5 min.)
Minsta böjradie, fast dragen	7,5 x D
Minsta böjradie, flexibelt dragen	10 x D
Minsta böjradie, fast kablage	64 mm
Minsta böjradie, rörligt förlagd	85 mm
Dynamisk lastkapacitet (böjning)	Böjcykler maximalt: 1500000, Böjradie: 10 x D, körväg: 2 m, körhastighet: 2 m/s
Flamhärdighet	DIN EN 50265
oljebeständighet	enligt VDE 0472 del 803

SACB-8/ 8-L-10,0PUR SCO - Splittbox



1517178

E-nummer: 3802274

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1517178>

Övrig beständighet	väl beständig mot syror, lösningar och lösningsmedel
Speciella egenskaper	silikonfri
Drifttemperatur	-40 °C ... 90 °C (Kabel, fast montering)
	-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
	IP67
	IP69K
Drifttemperatur	-30 °C ... 90 °C

Standarder och bestämmelser

Normbeteckning	M12-kontakter
Standarder/föreskrifter	IEC 61076-2-101


SACB-8/ 8-L-10,0PUR SCO - Splittbox

1517178

E-nummer: 3802274

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1517178>

Ritningar



SACB-8/ 8-L-10,0PUR SCO - Splittbox


1517178

E-nummer: 3802274

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1517178>



Schematisk ritning



M12-kontakt hona, 4-polig


SACB-8/ 8-L-10,0PUR SCO - Splittbox

1517178

E-nummer: 3802274

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1517178>

Kopplingsschema



SACB-8/ 8-L-10,0PUR SCO - Splittbox



1517178

E-nummer: 3802274

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1517178>

Godkännanden

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1517178>

 cUL Recognized Godkännande-ID: E118976				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	24 V	3 A	-	-

 UL Recognized Godkännande-ID: E118976				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	24 V	3 A	-	-

SACB-8/ 8-L-10,0PUR SCO - Splittbox



1517178

E-nummer: 3802274

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1517178>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440108
ECLASS-15.0	27440108

ETIM

ETIM 9.0	EC002585
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SACB-8/ 8-L-10,0PUR SCO - Splittbox



1517178

E-nummer: 3802274

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1517178>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com