

SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Givar-/ställdonskablage



1519516

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1519516>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentationen. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Givar-/ställdonskablage, 3-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, Hane rak M12, kodning: A, på Honkontakt vinklad M8, kodning: A, med 2 LED:er och Honkontakt vinklad M8, kodning: A, med 2 LED:er, kabellängd: 2 m

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1519516
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	5 Styck
Försäljningskod	AF1COA
Produktnyckel	AF1COA
GTIN	4046356019743
Vikt per styck (inklusive förpackning)	108,39 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	108 g
Tullnummer	85444290
Ursprungsland	PL

SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Givar- /ställdonskablage



1519516

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1519516>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Fördelare med kabel
Användning	Standard
Poltal	3
Antal kabelutgångar	2
Skärmad	nej
Kodning	A

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	3

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Material, packning	NBR
Material handtag	TPU, svårantändlig, självslocknande
Material, kontakt	CuSn
Material, kontaktyta	Ni/Au
Material kontaktinsats	TPU GF
Material skruvanslutning	Förzinkat gjutgods, förnicklat
Ytermantel, material	PUR
Material ledare	blank Cu-ledare

Elektriska egenskaper

Isolationsmotstånd	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Märkspänning U_N	24 V
Märkström I_N	4 A
Ledarmotstånd max.	77,6 Ω/m

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 100
Böjcykler maximalt	4000000

Signalering

Statusindikering	2 LED:er
Statusindikering finns	ja

Kontakt

Anslutning 1

SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Givar- /ställdonskablage



1519516

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1519516>

Konstruktion	Hane rak M12
Kodningstyp	A

Anslutning 2

Konstruktion	Honkontakt vinklad M8
Kodningstyp	A

Anslutning 3

Konstruktion	Honkontakt vinklad M8
Kodningstyp	A

Kabel/ledare

Kabellängd	2 m
------------	-----

PUR halogenfri svart [PUR]

Måttskiss	
Kabelvikt	18 kg/km
UL AWM-stil	20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
Poltal	3
Skärmad	nej
Ledartyp	PUR halogenfri svart [PUR]
Uppbyggnad signalkabel	32x 0,10 mm
AWG signalledning	24
Kabeldiameter	3x 0,25 mm ² (Signalledning)
Tr addediameter inklusive isolering	1,17 mm ±0,02 mm
Ledarens ytterdiameter	3,60 mm ±0,15 mm
Ytermantel, material	PUR
Ytermantel / färg	svartgrå RAL 7021
Material ledare	blank Cu-ledare
Material, ledarisolering	PP
Enkelledare, färg	brun, blå, svart
Väggjocklek isolering	≥ 0,21 mm (Ledarisolering)
Väggjocklek ytterhölje	ca. 0,50 mm
totalkabling	3 ledare längstvinnade
Slaglängd totalkabling	40 mm
Ledarmotstånd max.	≤ 78 Ω/km (vid 20 °C)
Isolationsmotstånd	≥ 100 GΩ*km (vid 20 °C)

SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Givar- /ställdonskablage



1519516

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1519516>

Märkspänning kabel	≤ 300 V
Isolationsspänning	≥ 3000 V
Minsta böjradie, fast kablage	18 mm
Minsta böjradie, rörligt förlagd	36 mm
Dynamisk lastkapacitet (böjning)	Böjcykler maximalt: 10000000, Böjradie: 44 mm, körväg: 10 m, körhastighet: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s ²
Dynamisk lastkapacitet (torsion)	Vridning: ±180 °/m, Torsionscykler: ≥2000000, Torsionsfrekvens: 35 cykler/min
Halogenfri	enligt DIN VDE 0472 del 815
Flamhårdighet	enligt UL 758/1581 FT2 DIN EN 60332-2-2 (20 s)
oljebeständighet	enligt DIN EN 60811-2-1
Övrig beständighet	hydrolys- och mikrobbeständig väl beständig mot syror, lösningar och lösningsmedel beständig mot havsvatten UV-beständig under vissa omständigheter (enligt DIN EN ISO 4892-2-A)
Speciella egenskaper	transportöranpassad silikonfri Fri från lackeringsförstörande substanser
Drifttemperatur	-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) -25 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
	IP67
	IP68
Drifttemperatur	-25 °C ... 90 °C (Hane/hona)
	-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering)
	-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering)

Standarder och bestämmelser

Normbeteckning	M12-kontakter
Standarder/föreskrifter	IEC 61076-2-101
Normbeteckning	M8-kontakt
Standarder/föreskrifter	IEC 61076-2-104


SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Givar- /ställdonskablage

1519516

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1519516>


Ritningar

Måttskiss



Hane M12 x 1, Y-fördelare

Måttskiss




Hona M8 x 1, vinklad

SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Givar- /ställdonskablage

1519516

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1519516>

Schematisk ritning




Polbild M12-kontakt Y, hane, 4-polig, A-kodad, sett från hansidan

SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Givar- /ställdonskablage

1519516


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1519516>

Schematisk ritning



Polbild hona M8, 3-polig, sett från honsidan

Schematisk ritning



Polbildernas orientering

SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Givar- /ställdonskablage



1519516

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1519516>

Godkännanden

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1519516>

	UL Listed			
	Godkännande-ID: FILE E 221474			
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
	24 V	4 A	-	-

	cUL Listed			
	Godkännande-ID: FILE E 221474			
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
	24 V	4 A	-	-

SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Givar- /ställdonskablage



1519516

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1519516>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27060313
ECLASS-15.0	27060313

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Givar- /ställkonskablage



1519516

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1519516>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com