

SACC-DSIV-M 8FS-4CON-L180-06 - Apparatkontakt baksida



1524789

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1524789>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Apparatkontakt baksida, 4-polig, hona, rak, M8, kodning: A, Montering från baksidan, M8 x 1, Våglödning

Fördelar

- Vanliga polbilder och kodningar för signalöverföring med enhetlig design-i-konstruktion

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1524789
Antal/förp.	20 Styck
Minsta beställningsantal	20 Styck
Försäljningskod	ABQJBG
Produktnyckel	ABQJBG
Katalogsida	Sida 230 (C-2-2013)
GTIN	4017918950095
Vikt per styck (inklusive förpackning)	5,06 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	3,47 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SACC-DSIV-M 8FS-4CON-L180-06 - Apparatkontakt baksida



1524789

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1524789>

Tekniska data

Montering

Monteringssätt	Montering från baksidan M8 x 1 med kontramutter
Montageanvisning	med kontramutter

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
Poltal	4
Skärmad	nej
Kodning	A
Typ av gänga	M8

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	3

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Material, packning	NBR
Material, kontakt	CuSn
Material, kontaktyta	Au
Material kontaktinsats	PA 6.6
Material skruvanslutning	Mässing, förnicklad

Elektriska egenskaper

Dimensionerad stötspänning	1,5 kV
Genomgångsresistans	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Isolationsmotstånd	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Märkspänning U_N	48 V AC
	60 V DC
Märkström I_N	4 A

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Våglödning
Typ av kontakt	Hona

Kontakt

Anslutning 1

Byggform huvud	hona
Kabelutgång huvud	rak
Typ av gänga huvud	M8

SACC-DSIV-M 8FS-4CON-L180-06 - Apparatkontakt baksida



1524789

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1524789>

Kodning	A
---------	---

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP67
	IP67
Drifttemperatur (Hane/hona)	-25 °C ... 85 °C
Drifttemperatur	-25 °C ... 85 °C
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

Standarder och bestämmelser

Normbeteckning	M8-cirkulära kontakter
Standarder/föreskrifter	enligt IEC 61076-2-104


SACC-DSIV-M 8FS-4CON-L180-06 - Apparatkontakt baksida

1524789

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1524789>

Ritningar

Schematisk ritning



Polbild hona M8, 4-polig, sett från honsidan

SACC-DSIV-M 8FS-4CON-L180-06 - Apparatkontakt baksida



1524789

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1524789>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIV-M 8FS-4CON-L180-06 - Apparatkontakt baksida



1524789

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1524789>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	35484a0a-cf23-4768-894d-05475ff64188

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com