

SACB-C-H180-4/ 8-15,0PUR SCO - Stamkabelhuv



1537899

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1537899>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Stamkabelhuv, användning: Givarbox, anslutningstyp: M12-hona Metall / QUICKON, antal kortplatser: 4, kontaktanslutning: dubbel, statusindikering: nej; stamkabelanslutning: Jackbar skruvanslutning 180°, PUR/PVC, kabellängd: 15 m, skärm: nej

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1537899
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF3CCG
Produktnyckel	AF3CCG
GTIN	4046356074759
Vikt per styck (inklusive förpackning)	2 058 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1 930 g
Tullnummer	85444290
Ursprungsland	PL

Tekniska data

Anmärkning

Montageanvisning

OBS: Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrfter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t. ex. med hjälp av buntband.

Artikelegenskaper

Produkttyp	Stamkabelhuv
Användning	Givarbox
Antal kortplatser	4
LED	nej

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	120 V AC
	120 V DC
Märkström totalt	10 A
Strömbelastningsförmåga per krets max.	2 A

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutning givare/ställdon	M12-hona
Anslutningstyp	Jackbar skruvanslutning
Åtdragningsmoment skruv	0,35 Nm

Anslutning

Kontakt/pol = ledarfärg eller anslutning	1 / 4 (A) = WH
	1 / 2 (B) = GYPK
	2 / 4 (A) = GN
	2 / 2 (B) = RDBU
	3 / 4 (A) = YE
	3 / 2 (B) = WHGN
	4 / 4 (A) = GY
	4 / 2 (B) = BNGN
	1-4 / 1 (+ 120 V) = BN
	1-4 / 3 (0 V) = BU
	1-4 / 5 (PE) = GNYE

Signalering

Statusindikering finns	nej
------------------------	-----

Mått

Bredd	58 mm
-------	-------

SACB-C-H180-4/ 8-15,0PUR SCO - Stamkabelhuv



1537899

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1537899>

Höjd	21 mm
Längd	34 mm

Materialuppgifter

Material Kåpa	PBT
Material kontakt stamkabelsida	Cu-legering
Material kontaktinsats stamkabelsida	PA
Material kontaktyta stamkabelsida	förgylld

Kabel/ledare

Kabellängd	15 m
------------	------

PUR/PVC svart [PUR]

Måttskiss	
Kabelvikt	122 kg/km
UL AWM-stil	20549
Poltal	11
Skärmad	nej
Ledartyp	PUR/PVC svart [PUR]
Uppbyggnad signalkabel	28x 0,15 mm
AWG signalledning	20
ledaruppbyggnad spänningsmatning	56x 0,15 mm
AWG spänningsförsörjning	17
Kabeldiameter	8x 0,5 mm ² (Signalledning) 3x 1 mm ² (Energiledning)
Tr addediameter inklusive isolering	1,5 mm ±0,1 mm (Signalledning) 2,1 mm ±0,1 mm (Energiledning)
Ledarens ytterdiameter	8,70 mm ±0,2 mm
Ytermantel, material	PUR
Ytermantel / färg	svart RAL 9005
Material ledare	blank Cu-ledare
Material, ledarisation	PVC
Enkelledare, färg	brun, blå, grön/gul, vit, grön, gul, grå, grå/rosa, röd/blå, vit/grön, brun/grön
Vägg tjocklek innermantel	≥ 0,15 mm
Vägg tjocklek ytterhölje	≥ 0,38 mm
totalkabling	Trådarna är tvinnade i lägen
Märkspänning kabel	300 V

SACB-C-H180-4/ 8-15,0PUR SCO - Stamkabelhuv



1537899

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1537899>

Isolationsspänning	2000 V
Minsta böjradie, fast dragen	7,5 x D
Minsta böjradie, flexibelt dragen	10 x D
Minsta böjradie, fast kablage	66 mm
Minsta böjradie, rörligt förlagd	87 mm
Dynamisk lastkapacitet (böjning)	Böjcykler maximalt: 1500000, Böjradie: 87 mm, körväg: 2 m, körhastighet: 2 m/s
Flamhärdighet	DIN EN 50265
oljebeständighet	enligt VDE 0472 del 803
Övrig beständighet	väl beständig mot syror, lösningar och lösningsmedel
Speciella egenskaper	silikonfri
Drifttemperatur	-40 °C ... 90 °C (Kabel, fast montering)
	-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering)
	80 °C (enligt UL)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
	IP67
	IP69K
Drifttemperatur	-30 °C ... 80 °C

SACB-C-H180-4/ 8-15,0PUR SCO - Stamkabelhuv



1537899

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1537899>

Godkännanden

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1537899>



cUL Recognized

Godkännande-ID: E118976



UL Recognized

Godkännande-ID: E118976

1537899

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1537899>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-15.0	27440108
ECLASS-13.0	27440108

ETIM

ETIM 9.0	EC002585
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	4ba52092-33cb-42e8-bb0f-042e68e90039