

SACB-C-H180-8/16-15,0PUR SCO - Stamkabelhuv



1537938

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1537938>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Stamkabelhuv, användning: Givarbox, anslutningstyp: M12-hona Metall / QUICKON, antal kortplatser: 8, kontaktanslutning: dubbel, statusindikering: nej; stamkabelanslutning: Jackbar skruvanslutning 180°, PUR/PVC, kabellängd: 15 m, skärm: nej

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1537938
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF3CCG
Produktnyckel	AF3CCG
GTIN	4046356074797
Vikt per styck (inklusive förpackning)	3 141,1 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	2 908,4 g
Tullnummer	85444290
Ursprungsland	PL

Tekniska data

Anmärkning

Montageanvisning	OBS: Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrakter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t. ex. med hjälp av buntband.
------------------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Stamkabelhuv
Användning	Givarbox
Antal kortplatser	8
LED	nej

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	120 V AC
	120 V DC
Märkström totalt	10 A
Strömbelastningsförmåga per krets max.	2 A

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutning givare/ställdon	M12-hona
Anslutningstyp	Jackbar skruvanslutning
Åtdragningsmoment skruv	0,35 Nm

Anslutning

Kontakt/pol = ledarfärg eller anslutning	1 / 4 (A) = WH
	1 / 2 (B) = GYPK
	2 / 4 (A) = GN
	2 / 2 (B) = RDBU
	3 / 4 (A) = YE
	3 / 2 (B) = WHGN
	4 / 4 (A) = GY
	4 / 2 (B) = BNGN
	5 / 4 (A) = PK
	5 / 2 (B) = WHYE
	6 / 4 (A) = RD
	6 / 2 (B) = YEBN
	7 / 4 (A) = BK
	7 / 2 (B) = WHGY
	8 / 4 (A) = VT
	8 / 2 (B) = GYBN
	1-8 / 1 (+ 120 V) = BN

SACB-C-H180-8/16-15,0PUR SCO - Stamkabelhuv



1537938

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1537938>

	1-8 / 3 (0 V) = BU
	1-8 / 5 (PE) = GNYE

Signalering

Statusindikering finns	nej
------------------------	-----

Mått

Bredd	58 mm
Höjd	21 mm
Längd	34 mm


Materialuppgifter

Material Kåpa	PBT
Material kontakt stamkabelsida	Cu-legering
Material kontaktinsats stamkabelsida	PA
Material kontaktyta stamkabelsida	förgylld

Kabel/ledare

Kabellängd	15 m
------------	------

PUR/PVC svart [PUR]

Måttskiss		
Kabelvikt	183,7 kg/km	
UL AWM-stil	20549 (80 °C / 300 V)	
Poltal	19	
Skärmad	nej	
Ledartyp	PUR/PVC svart [PUR]	
Uppbyggnad signalkabel	28x 0,15 mm	
AWG signalledning	20	
ledaruppbyggnad spänningsmatning	56x 0,15 mm	
AWG spänningsförsörjning	17	
Kabeldiameter	16x 0,5 mm ² (Signalledning)	
	3x 1 mm ² (Energiledning)	
Tråddiameter inklusive isolering	1,5 mm ±0,1 mm (Signalledning)	
	2,1 mm ±0,1 mm (Energiledning)	
Ledarens ytterdiameter	10,50 mm ±0,2 mm	
Ytermantel, material	PUR	
Ytermantel / färg	svart RAL 9005	

1537938

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1537938>

Material ledare	blank Cu-ledare
Material, ledarisation	PVC
Enkelledare, färg	brun, blå, grön/gul, vit, grön, gul, grå, rosa, röd, svart, violett, grå/rosa, röd/blå, vit/grön, brun/grön, vit/gul, gul/brun, vit/grå, grå/brun
Väggjocklek innermantel	≥ 0,15 mm
Väggjocklek ytterhölje	≥ 0,76 mm
totalkabling	Trådarna är tvinnade i lägen
Märkspänning kabel	300 V
Isolationsspänning	2000 V
Minsta böjradie, fast dragen	7,5 x D
Minsta böjradie, flexibelt dragen	10 x D
Minsta böjradie, fast kablage	79 mm
Minsta böjradie, rörligt förlagd	105 mm
Dynamisk lastkapacitet (böjning)	Böjcykler maximalt: 1500000, Böjradie: 10 x D, körväg: 2 m, körhastighet: 2 m/s
Flamhärdighet	enligt DIN EN 50265
oljebeständighet	enligt VDE 0472 del 803
Övrig beständighet	väl beständig mot syror, lösningar och lösningsmedel
Speciella egenskaper	silikonfri
Drifttemperatur	-40 °C ... 90 °C (Kabel, fast montering)
	-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
	IP67
	IP69K
Drifttemperatur	-30 °C ... 80 °C

1537938

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1537938>

Godkännanden

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1537938>



cUL Recognized

Godkännande-ID: E118976



UL Recognized

Godkännande-ID: E118976

1537938

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1537938>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440108
ECLASS-15.0	27440108

ETIM

ETIM 9.0	EC002585
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: Ej tillämplig)
SCIP	87f86cdc-5048-4736-aa52-fb5baa9f3ad5