

HC-B 16-SD-MLT/FS-AL - Skyddslock

1584525

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1584525>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Skyddslock B16, med längsbygel, material skyddslock: Al, höjd: 20 mm, packning: ja, med fångsnöre



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1584525
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF7AZC
Produktnyckel	AF7AZC
Katalogsida	Sida 654 (C-2-2019)
GTIN	4046356145190
Vikt per styck (inklusive förpackning)	112,7 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	112,7 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

HC-B 16-SD-MLT/FS-AL - Skyddslock



1584525


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1584525>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Skyddslock
Kapslingstyp	Skyddslock
Konstruktion	B16
utförande	för skyddskåpa utan längsbygel
Fästsnöre finns	ja
Packning tillgänglig	ja

Mått

Måttskiss	
Bredd	43 mm
Höjd	20 mm
Längd	94 mm
Diameter	30 mm

Materialuppgifter

Material Skyddslock	Aluminiumpressgjutning (pulverskikt)
Material, packning	NBR
Material kåpans yta	pulvriserad yta, grå
Material, skyddslock	Al
Material, låsbygel	rostfritt stål, grepp: PA-GF

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Låstyp	Bygel
--------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP66
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C

Montering

Montageanvisning	Vid användning av kodade uttag, stift och bultar ska skyddslockets styrtappar avlägsnas.
------------------	--

HC-B 16-SD-MLT/FS-AL - Skyddslock


1584525

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1584525>



Ritningar

Måttskiss



Måttskiss

HC-B 16-SD-MLT/FS-AL - Skyddslock

1584525

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1584525>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---