

SACC-DSIV-FS-5CON-L180 SCO THR - Apparatkontakt baksida



1542622

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1542622>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Apparatkontakt baksida, 5-polig, hona, rak, M12-SPEEDCON, A-kodning, THR-lödanslutning, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q2 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1542622
Antal/förp.	60 Styck
Minsta beställningsantal	60 Styck
Försäljningskod	ABQAIA
Produktnyckel	ABQAIA
GTIN	4046356097895
Vikt per styck (inklusive förpackning)	11,43 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	9,119 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SACC-DSIV-FS-5CON-L180 SCO THR - Apparatkontakt baksida



1542622

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1542622>

Tekniska data

Anmärkning

Anvisning vid beställning:	Kontramuttern ingår i leveransomfånget
----------------------------	--

Montering

Monteringssätt	Montering från baksidan (M12 x 1, med flat mutter)
----------------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
Poltal	5
Skärmad	nej
Kodning	A
Typ av gänga	M12

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	3

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Material, packning	NBR
Material, kontakt	Kopparlegering
Material, kontaktyta	Au
Material kontaktinsats	PA 6.6
Material skruvanslutning	Förzinkat gjutgods, förnicklat

Elektriska egenskaper

Övergångsresistans	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Isolationsmotstånd	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Märkspänning U_N	60 V
Märkström I_N	4 A

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningstyp	THR-lödanslutning
Typ av kontakt	Hona

Kontakt

Anslutning 1

Byggform huvud	hona
Kabelutgång huvud	rak

SACC-DSIV-FS-5CON-L180 SCO THR - Apparatkontakt baksida



1542622

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1542622>

Typ av gänga huvud	M12
Låsningstyp huvud	SPEEDCON
Kodning	A

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP67
Drifttemperatur (Hane/hona)	-25 °C ... 85 °C (Hane/hona)

Standarder och bestämmelser

Normbeteckning	M12-cirkulära kontakter
Standarder/föreskrifter	i enlighet med IEC 61076-2-101

SACC-DSIV-FS-5CON-L180 SCO THR - Apparatkontakt baksida



1542622

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1542622>

Ritningar

Schematisk ritning



Polbild hona M12, 5-polig, A-kodad, sett från honsidan

SACC-DSIV-FS-5CON-L180 SCO THR - Apparatkontakt baksida



1542622

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1542622>

Godkännanden

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1542622>

	UL Recognized Godkännande-ID: E118976-20100522			
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
keine				
	60 V	4 A	22	-

SACC-DSIV-FS-5CON-L180 SCO THR - Apparatkontakt baksida



1542622

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1542622>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIV-FS-5CON-L180 SCO THR - Apparatkontakt baksida



1542622

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1542622>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	241333f5-20bb-4466-af67-440a98e1867f

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com