

Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU-ASI-BK - Kabelförbindningar



1585058

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1585058>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Bandkabelanslutning med QUICKON-snabbanslutningsteknik, 4-polig, för anslutning av en eller två AS-Interface-bandkablar

Fördelar

- Väldigt robusta: kapslingar i skyddsklasserna IP65/IP67 för ett brett användningsområde

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1585058
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF6HCC
Produktnyckel	AF6HCC
GTIN	4046356168298
Vikt per styck (inklusive förpackning)	40,4 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	38,2 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	PL

Tekniska data

Montering

Montageanvisning	Om ledaren återansluts ska den kapas vid det senaste anslutningsstället. QUICKON-komponenter får endast brytas utan belastning/spänning.
------------------	--


Artikelegenskaper

Produkttyp	Kabelförbindningar
Poltal	4
Polmärkning	1, 2
Antal anslutningar	4
Antal anslutningar per pol	1
Kodning	nej

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutsningsgrad	3

Mått

Måttskiss	
Bredd	24 mm
Höjd	24 mm
Längd	86 mm
Diameter	24 mm

Anslutningsdata

Anslutningsteknik

frekvens av kabelanslutningar (med samma kabelarea)	max. 10 (vid samma ledararea)
---	-------------------------------

Ledaranslutning

Åtdragningsmoment	3 Nm
Åtdragningsmoment Kontramutter	3 Nm
Nyckelbredd Kontramutter	19 mm
Nyckelbredd Kontaktledare	24 mm

Elektriska egenskaper

Mätstötspänning (II/2)	6 kV
Mätstötspänning (III/2)	6 kV
Mätstötspänning (III/3)	6 kV

Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU-ASI-BK - Kabelförbindningar



1585058

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1585058>

Märkström	15 A
Märkspänning (III/3)	30 V
Märkspänning U_N	500 V AC
	500 V DC
Märkström I_N	15 A

Materialuppgifter

Färg	svart (RAL 9005)
Material Kåpa	PA
Material Kontakt	Kopparlegering
Material Kontaktyta	Sn
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material, ledarisation	PVC / PE

Kabel/ledare

Ledaruppbyggnad enligt VDE 0295 / minsta tråddiameter	VDE 0295 klass 1 till 6 / min. 0,15 mm
Ledardiameter inkl. isolation	1,8 mm ... 3 mm
Polmärkning	1, 2
Material ledarisation	PVC/PE/TPE/gummi


Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
	IP67
Slagtålighet	IK06
Drifttemperatur (Hane/hona)	-25 °C ... 80 °C
Temperatur vid kabelförskruvning	-5 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 80 °C

Ritningar

Måttskiss



Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU-ASI-BK - Kabelförbindningar



1585058

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1585058>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1585058>

 cUL Recognized Godkännande-ID: E118976				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	250 V	11 A	-	-

 UL Recognized Godkännande-ID: E118976				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	250 V	15 A	-	-

 EAC Godkännande-ID: RU C-DE.AI30.B.01102				
--	--	--	--	--

 EAC Godkännande-ID: RU C-DE.A*30.B.01102				
--	--	--	--	--

 VDE symbolgodkännande Godkännande-ID: 40032336				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	500 V	-	-	0,75 - 1,5

Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU-ASI-BK - Kabelförbindningar



1585058

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1585058>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440605
ECLASS-15.0	27440605

ETIM

ETIM 9.0	EC002560
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1585058

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1585058>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	1,356 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com