

# RC-000000080FZ - Kapsling för cirkulär kontakt



1592680

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1592680>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kapsling för cirkulär kontakt, serie: RC, rak, Skruvlåsning, M23, poltal: 12, skärmad: nej, kabeldiametrar: 2 mm... 10,5 mm, denna artikel förväntas vara blyfri från 2027-Q1 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 1592680       |
| Antal/förp.                            | 20 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 20 Styck      |
| Försäljningskod                        | ABRAFE        |
| Produktnyckel                          | ABRAFE        |
| GTIN                                   | 4046356192194 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 65,88 g       |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 60,69 g       |
| Tullnummer                             | 85389099      |
| Ursprungsland                          | DE            |

# RC-000000080FZ - Kapsling för cirkulär kontakt



1592680

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1592680>

## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Produkttyp   | Kapsling för cirkulär kontakt |
| Serie        | RC                            |
| Användning   | Signal                        |
| Anslutning   | 12                            |
| utförande    | Kabelanslutning-kapsling      |
| Skärmad      | nej                           |
| Typ av gänga | M23                           |

### Materialuppgifter

|                               |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Material (Svarvade delar)     | CuZn                                                                |
| Material, packning            | FPM eller NBR eller EPDM                                            |
| Kåpans material               | GD-Zn                                                               |
| Kapslingsmaterial             | Vriddelar: koppar-zink-legering (CuZn), gjutgodsdelar: zink (GD-Zn) |
| Material kåpans yta           | Ni                                                                  |
| Material tätnings- och O-ring | FPM                                                                 |

### Kontakt

|              |     |
|--------------|-----|
| Konstruktion | rak |
|--------------|-----|

### Kabel/ledare

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Ledarens ytterdiameter | 2 mm ... 10,5 mm |
|------------------------|------------------|

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### Omgivningsförhållanden

|                |        |
|----------------|--------|
| Kapslingsklass | IP65   |
|                | IP67   |
|                | IP68   |
| Höjdläge       | 2000 m |

# RC-000000080FZ - Kapsling för cirkulär kontakt



1592680

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1592680>

## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440224 |
| ECLASS-15.0 | 27440224 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC003556 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja   |
| undantagsregler i den mån de är kända   | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina. |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)         |
| SCIP                                               | 9336a2d8-0407-499b-9556-ae21a09f892 |