

RC-06P1N126100 - Apparatkontakt framsida



1593137

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1593137>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



M23, Apparatkontakt framsida, serie: RC, rak, skärmad: ja, Skruvlåsning, Poltal: 6, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Stift, Lödstift, O-ring axial, Väggtjocklek min.: 0,8 mm, Väggtjocklek max.: 6,5 mm, kodning: N

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1593137
Antal/förp.	40 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	ABRAFL
Produktnyckel	ABRAFL
GTIN	4046356194457
Vikt per styck (inklusive förpackning)	38,553 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	36,47 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

RC-06P1N126100 - Apparatkontakt framsida



1593137

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1593137>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
------------	------------------------------------

Kontakt

Isolerkropp

Kodning	N
Material (Isolator)	PBT
Material (Kontakt)	CuZn
Material (Kontaktyta)	Ni/Au
Anslutningsfrekvens	50
Anslutningstyp	Lödstift
Kontaktutförande	Stift
Användning	Signal
Poltal	6
Rotationsriktning	standard
Anslutning	6
Antal Kontakt (Kontaktgrupp 1)	6
Ledararea min. Kontakt (Kontaktgrupp 1)	0,08 mm ²
Ledararea max. Kontakt (Kontaktgrupp 1)	2,5 mm ²
Märkström Kontakt (Kontaktgrupp 1)	20 A (vid max. anslutningsarea)
Märkspänning Kontakt (Kontaktgrupp 1)	48 V AC 74 V DC
Dimensionerad stötspänning	1,5 kV
Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3

Kåpa

Anvisning vid beställning:	Kontaktinsatser beställs separat
utförande	Genomföringskapsling
Typ av gänga	M23
Byggform	rak
Låsningstyp	Skruvlåsning
Pg-genomföring	utan
Monteringssätt	Montering från framsidan (M20 x 1,5)
Montageanvisning	Centralt fäste
Material (Kåpa)	GD-Zn
Material (Kapslingens yta)	Ni
Material (Svarvade delar)	CuZn
Kapslingsklass (jackad)	IP67
Tätning till enheten	O-ring axial

RC-06P1N126100 - Apparatkontakt framsida


1593137

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1593137>



Ritningar

Måttskiss



Inbyggnadsmått


RC-06P1N126100 - Apparatkontakt framsida

1593137

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1593137>



Schematisk ritning



Polbild


RC-06P1N126100 - Apparatkontakt framsida

1593137

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1593137>




Schematisk ritning



Polbild

Schematisk ritning



Måttskiss

RC-06P1N126100 - Apparatkontakt framsida



1593137

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1593137>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 9.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: Ej tillämplig)
SCIP	9e13d18d-babc-4308-9432-e455bf77531b