

RC-07P1NS20000 - Kontaktinsats



1594515

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1594515>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kontaktinsats, M23, poltal: 7, typ av kontakt: Stift, Skruvanslutning, serie: NC, RC, RM, TU, UC

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1594515
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	ABRADP
Produktnyckel	ABRAFU
GTIN	4046356276047
Vikt per styck (inklusive förpackning)	16,65 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	10,92 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

RC-07P1NS20000 - Kontaktinsats

1594515

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1594515>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kontaktinsats
Serie	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
Användning	Signal
Poltal	7
Anslutning	7
Kodning	N
Typ av gänga	M23

Elektriska egenskaper

Kontakt: Kontaktgrupp 1

Kontaktdiameter	2 mm
Märkström I_N	20 A (vid max. anslutningsarea)
Märkspänning U_N	48 V AC
	74 V DC
Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3
Dimensionerad stötspänning	1,5 kV

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Skruvanslutning
----------------	-----------------

Kontakt

Rotationsriktning	standard
-------------------	----------

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	50
---------------------	----

RC-07P1NS20000 - Kontaktinsats


1594515

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1594515>



Ritningar

Schematisk ritning



Polbild


RC-07P1NS20000 - Kontaktinsats

1594515

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1594515>



Schematisk ritning



RC-07P1NS20000 - Kontaktinsats



1594515

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1594515>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(a), 6(a)-I, 6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	01dafdd9-db7f-4a4e-9d00-fdebd7e9171d