

RC-09P1N121500 - Kabelanslutning



1594899

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1594899>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



M23, Kabelanslutning, serie: RC, rak, skärmad: nej, Skruvlåsning, Poltal: 8+1, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Stift, Lödstift, kodning: N, denna artikel förväntas vara blyfri från 2025-Q4 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1594899
Antal/förp.	20 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	ABRAFA
Produktnyckel	ABRAFA
GTIN	4046356203951
Vikt per styck (inklusive förpackning)	83,17 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	79,02 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

RC-09P1N121500 - Kabelanslutning

1594899

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1594899>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (kabelsidan)
------------	----------------------------------

Kontakt

Isolerkropp

Kodning	N
Material, kontakt	CuZn
Material, kontaktyta	Ni/Au
Anslutningsfrekvens	50
Anslutningstyp	Lödstift
Kontaktutförande	Stift
Användning	Signal
Poltal	9
Rotationsriktning	standard
Anslutning	8+1
Antal Kontakt (Kontaktgrupp 1)	1
Diameter Kontakt (Kontaktgrupp 1)	2 mm
Ledararea min. Kontakt (Kontaktgrupp 1)	0,08 mm ²
Ledararea max. Kontakt (Kontaktgrupp 1)	2,5 mm ²
Märkström Kontakt (Kontaktgrupp 1)	20 A (vid max. anslutningsarea)
Märkspänning Kontakt (Kontaktgrupp 1)	48 V AC 74 V DC
Dimensionerad stötspänning	1,5 kV
Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3
Antal Kontakt (Kontaktgrupp 2)	8
Diameter Kontakt (Kontaktgrupp 2)	1 mm
Ledararea min. Kontakt (Kontaktgrupp 2)	0,08 mm ²
Ledararea max. Kontakt (Kontaktgrupp 2)	1 mm ²
Märkström per signalkontakt	8 A
Märkspänning Kontakt (Kontaktgrupp 2)	48 V AC 74 V DC

Kåpa

Typ av gänga	M23
Låsningstyp	Skruvlåsnings
Pg-genomföring	Pg9
Kåpans material	GD-Zn
Kapslingsklass (jackad)	IP65 IP67 IP68

RC-09P1N121500 - Kabelanslutning


1594899

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1594899>



Ritningar

Schematisk ritning



Polbild


RC-09P1N121500 - Kabelanslutning

1594899

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1594899>



Schematisk ritning



Polbild


RC-09P1N121500 - Kabelanslutning

1594899

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1594899>



Schematisk ritning



Polbild


RC-09P1N121500 - Kabelanslutning

1594899

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1594899>



Schematisk ritning



Måttskiss

RC-09P1N121500 - Kabelanslutning



1594899

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1594899>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	3c98fa64-f528-4293-a6b5-bd3b36a3ee97