

RC-16S1N12T0EM - Kabelanslutning



1601016

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1601016>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

M23, Kabelanslutning, serie: RC, vinklad, skärmad: ja, Skruvlåsning, Poltal: 16, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Hona, Lödstift, kabeldiametrar: 3 mm ... 10,5 mm, kodning: N



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1601016
Antal/förp.	8 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	ABRAAB
Produktnyckel	ABRAFC
GTIN	4046356697613
Vikt per styck (inklusive förpackning)	151,97 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	139,91 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

RC-16S1N12T0EM - Kabelanslutning



1601016

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1601016>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (kabelsidan)
------------	----------------------------------

Kontakt

Isoler kropp

Kodning	N
Material (Isolator)	PBT
Material (Kontakt)	CuZn
Material (Kontaktyta)	Ni/Au
Anslutningsfrekvens	50
Anslutningstyp	Lödstift
Kontaktutförande	Hona
Användning	Signal
Poltal	16
Rotationsriktning	standard
Anslutning	16
Antal Kontakt (Kontaktgrupp 1)	16
Diameter Kontakt (Kontaktgrupp 1)	1 mm
Ledararea min. Kontakt (Kontaktgrupp 1)	0,08 mm ²
Ledararea max. Kontakt (Kontaktgrupp 1)	1 mm ²
Märkström Kontakt (Kontaktgrupp 1)	8 A (vid max. anslutningsarea)
Märkspänning Kontakt (Kontaktgrupp 1)	48 V AC
	74 V DC
Dimensionerad stötspänning	1,5 kV
Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	3

Kåpa

utförande	Kabelanslutning-kapsling
Typ av gänga	M23
Byggform	vinklad
Låsningstyp	Skruvlåsning
Pg-genomföring	utan
Material (Kåpa)	GD-Zn
Material (Svarvade delar)	CuZn
Material (Kapslingens yta)	Ni
Material (Packning)	FPM (O-ring)
Kapslingsklass (jackad)	IP67

Tätning

Ledarens ytterdiameter	3 mm ... 10,5 mm
Material, packning	NBR


RC-16S1N12T0EM - Kabelanslutning

1601016

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1601016>

Ritningar

Schematisk ritning



Polbild


RC-16S1N12T0EM - Kabelanslutning

1601016

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1601016>



Schematisk ritning



Måttskiss

RC-16S1N12T0EM - Kabelanslutning



1601016

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1601016>

Klassifikationer

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-16S1N12T0EM - Kabelanslutning



1601016

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1601016>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
--	-----------------------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com