

SACC-V-3CON-M16/A-1L-S - Ventilkontakt



1544714

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1544714>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Ventilkontakt, Universal, 3-polig, Ventilkontakt A, Skruvanslutning, kabelförskruvning M16, ledarens ytterdiameter 5 mm ... 10 mm

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1544714
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF2DAA
Produktnyckel	AF2DAA
GTIN	4046356116381
Vikt per styck (inklusive förpackning)	36,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	36,33 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	CN

Tekniska data

Anmärkning

Montageanvisning

OBS: Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrfter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t. ex. med hjälp av buntband.

Artikelegenskaper

Produkttyp	Ventilkontakt
Sensortyp	Universal
Poltal	3
Antal kabelutgångar	1
Skärmad	nej
Pg-genomföring	M16

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	3

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Material, packning	NBR
Material kapsling ventilkontakt	PA
Material kontakt	CuSn
Material kontaktinsats ventilkontakt	PBT
Material, kontaktyta	Ag

Mått

Yttermått

Ytterdiameter	5 mm ... 10 mm
---------------	----------------

Elektriska egenskaper

Övergångsresistans	$\leq 4 \text{ m}\Omega$
Isolationsmotstånd	$> 2 \text{ G}\Omega$
Märkspänning U_N	24 V AC 24 V DC
Märkström I_N	4 A
Skyddskoppling	Överspänningsskydd; Z-diod

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	50 (Ventilkontakt)
---------------------	--------------------

SACC-V-3CON-M16/A-1L-S - Ventilkontakt



1544714

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1544714>

Signalering

Statusindikering	LED (gul)
Statusindikering finns	ja

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Anslutningsarea	0,34 mm ² ... 2,5 mm ²
Anslutningsarea AWG	22 ... 13

Kontakt

Anslutning 1

Byggform huvud	Ventilkontakt
Typ av gänga huvud	A

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
Drifttemperatur (Hane/hona)	-25 °C ... 60 °C (Ventilkontakt)

Standarder och bestämmelser

Ventilkontakt


Normbeteckning	Ventilkontakt
Standarder/föreskrifter	EN 175301-803

SACC-V-3CON-M16/A-1L-S - Ventilkontakt


1544714

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1544714>

Ritningar



Kopplingsschema



SACC-V-3CON-M16/A-1L-S - Ventilkontakt



1544714

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1544714>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440105
ECLASS-15.0	27440105

ETIM

ETIM 9.0	EC003623
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	4488497a-1bff-4124-a8af-ef15af868629

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	2,521 kg CO2e
---------	---------------