

SAC-4P- 3,0-511/M12FS FB - Givar-/ställdonskablage



1552434

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1552434>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Givar-/ställdonskablage, 4-polig, Specialblandning på PVC-basis, svart RAL 9005, fri kabelände, på Honkontakt rak M12, kodning: A, kabellängd: 3 m, för livsmedelsindustrin, med räfflor av rostfritt stål

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1552434
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF1CCA
Produktnyckel	AF1CCA
GTIN	4046356155854
Vikt per styck (inklusive förpackning)	126,6 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	126,6 g
Tullnummer	85444290
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Givar-/ställdonskablage
Användning	Livsmedelsindustrin
Poltal	4
Antal kabelutgångar	1
Skärmad	nej
Kodning	A

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	3

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Material, packning	NBR
Material handtag	TPU, svårantändlig, självslocknande
Material, kontakt	CuSn
Material, kontaktyta	Ni/Au
Material kontaktinsats	TPU GF
Material skruvanslutning	Rostfritt stål

Elektriska egenskaper

Isolationsmotstånd	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Märkspänning U_N	48 V AC 60 V DC
Märkström I_N	4 A

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 100
---------------------	------------

Signalering

Statusindikering	nej
Statusindikering finns	nej

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Åtdragningsmoment	0,4 Nm (M12-kontakt)
-------------------	----------------------

Kontakt

Anslutning 1

SAC-4P- 3,0-511/M12FS FB - Givar-/ställdonskablage



1552434

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1552434>

Konstruktion	fri kabelände
--------------	---------------

Anslutning 2

Konstruktion	Honkontakt rak M12
Poltal	4
Kodningstyp	A

Kabel/ledare

Kabellängd	3 m
------------	-----

PVC svart FDA [511]

Måttskiss		
Poltal	4	
Skärmad	nej	
Ledartyp	PVC svart FDA [511]	
Uppbyggnad signalkabel	42x 0,10 mm	
AWG signalledning	22	
Kabeldiameter	0,34 mm ²	
Tr addediameter inklusive isolering	1,52 mm ±0,05 mm	
Ledarens ytterdiameter	5,20 mm ±0,2 mm	
Ytermantel, material	Specialblandning på PVC-basis	
Ytermantel / färg	svart RAL 9005	
Material ledare	blank Cu-ledare	
Material, ledarisolering	PVC	
Enkelledare, färg	brun, vit, blå, svart	
totalkabling	4 ledare längstvinnade	
Märkspänning kabel	300 V	
Isolationsspänning	1500 V	
oljebeständighet	god oljebeständighet	
Övrig beständighet	UV-beständig	
	silikonfri	
Speciella egenskaper	FDA-konform	
Drifttemperatur	-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering)	
	-5 °C ... 90 °C (Kabel, rörlig montering)	

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

SAC-4P- 3,0-511/M12FS FB - Givar-/ställdonskablage



1552434

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1552434>

Skyddsklass	IP65
	IP67
	IP68
	IP69K
Drifttemperatur (Hane/hona)	-25 °C ... 90 °C (Hane/hona)

Standarder och bestämmelser

Normbeteckning	M12-kontakter
Standarder/föreskrifter	IEC 61076-2-101

SAC-4P- 3,0-511/M12FS FB - Givar-/ställdonskablage




1552434

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1552434>

Ritningar

Måttskiss



Hona M12 x 1, rak

Schematisk ritning



Polbild hona M12, 4-polig, A-kodad, sett från honsidan

Kopplingsschema



Anslutning av M12-hankontakter och M12-honkontakter

SAC-4P- 3,0-511/M12FS FB - Givar-/ställdonskablage



1552434

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1552434>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251501
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com