

UC-12P1N1280DU - Kabelanslutning



1606282

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1606282>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



M23, Kabelanslutning, serie: UC, rak, skärmad: ja, Skruvlåsning, Poltal: 12, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Stift, Lödstift, kabeldiametrar: 2 mm ... 14,5 mm, kodning: N, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q2 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1606282
Antal/förp.	20 Styck
Minsta beställningsantal	20 Styck
Försäljningskod	ABRAIA
Produktnyckel	ABRAIA
GTIN	4046356258593
Vikt per styck (inklusive förpackning)	99,24 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	92,251 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

UC-12P1N1280DU - Kabelanslutning



1606282

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1606282>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (kabelsidan)
------------	----------------------------------

Kontakt

Isolerkropp

Kodning	N
Material (Isolator)	PBT
Material (Kontakt)	CuZn
Material (Kontaktyta)	Ni/Au
Anslutningsfrekvens	100
Anslutningstyp	Lödstift
Kontaktutförande	Stift
Användning	Signal
Poltal	12
Rotationsriktning	standard
Anslutning	12
Antal Kontakt (Kontaktgrupp 1)	12
Diameter Kontakt (Kontaktgrupp 1)	1 mm
Ledararea min. Kontakt (Kontaktgrupp 1)	0,08 mm ²
Ledararea max. Kontakt (Kontaktgrupp 1)	1 mm ²
Märkström Kontakt (Kontaktgrupp 1)	8 A (vid max. anslutningsarea)
Märkspänning Kontakt (Kontaktgrupp 1)	48 V AC
	74 V DC
Dimensionerad stötspänning	1,5 kV
Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	3

Kåpa

utförande	Kabelanslutning-kapsling
Typ av gänga	M23
Byggform	rak
Låsningstyp	Skruvlåsnings
Pg-genomföring	utan
Material (Kåpa)	GD-Zn
Material (Svarvade delar)	CuZn
Material (Kapslingens yta)	Ni
Material (Packning)	FPM (O-ring)
Kapslingsklass (jackad)	IP67

Tätning

Ledarens ytterdiameter	2 mm ... 14,5 mm
------------------------	------------------

UC-12P1N1280DU - Kabelanslutning


1606282

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1606282>



Ritningar

Schematisk ritning



Polbild


UC-12P1N1280DU - Kabelanslutning

1606282

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1606282>



Schematisk ritning



Polbild


UC-12P1N1280DU - Kabelanslutning

1606282

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1606282>



Schematisk ritning



Måttskiss

UC-12P1N1280DU - Kabelanslutning

1606282

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1606282>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UC-12P1N1280DU - Kabelanslutning



1606282

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1606282>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	12d79d38-3fe1-4e0e-982e-9b6546eb1025

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com