

RC-09P1N8L0000 - Kontaktinsats

1607001

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607001>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kontaktinsats, M23, poltal: 8+1, typ av kontakt: Stift, Crimpanslutning, serie: NC, RC, RM, TU, UC, Alternativ produkt enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %) art.nr.: 1242202

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1607001
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	ABRADN
Produktnyckel	ABRAFU
GTIN	4046356207164
Vikt per styck (inklusive förpackning)	11,6 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	11,6 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

RC-09P1N8L0000 - Kontaktinsats



1607001

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607001>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kontaktinsats
Serie	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
Användning	Signal
Poltal	9
Anslutning	8+1
Kodning	N
Typ av gänga	M23

Elektriska egenskaper

Kontakt: Kontaktgrupp 1

Kontaktdiameter	2 mm
Area min.	1 mm ²
Area max.	1,5 mm ²
Märkström I _N	20 A
Märkspänning U _N	48 V AC
	74 V DC
Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3
Dimensionerad stötspänning	1,5 kV

Kontakt: Kontaktgrupp 2

Kontaktdiameter	1 mm
Area min.	0,14 mm ²
Area max.	0,56 mm ²
Märkström I _N	8 A
Märkspänning U _N	48 V AC
	74 V DC

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Crimpanslutning
----------------	-----------------

Materialuppgifter

Material Isolator	PA 6.6
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktyta	Ni/Au

Kontakt

RC-09P1N8L0000 - Kontaktinsats



1607001

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607001>

Rotationsriktning	standard
-------------------	----------

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	50
---------------------	----

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	50 % ... 65 %
--	---------------

RC-09P1N8L0000 - Kontaktinsats

1607001

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607001>



Ritningar

Schematisk ritning



Polbild


RC-09P1N8L0000 - Kontaktinsats

1607001

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607001>



Schematisk ritning



Polbild


RC-09P1N8L0000 - Kontaktinsats

1607001

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607001>



Schematisk ritning



Måttskiss

RC-09P1N8L0000 - Kontaktinsats



1607001

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607001>

Klassifikationer

ETIM

ETIM 9.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	d8de2091-ed75-4b6c-964c-d887967c57ef