


VC-TR1/2M-PEA-S88-SET - Kontaktinsatsset



1607239

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607239>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kontaktinsatsset, Artikelserie: VARIOCON, konstruktion: VC1, poltal: 16, märkspänning: 160, märkström: 10 A

Fördelar

- Beprövad COMBICON-teknik
- Kan anslutas universellt
- Kodbar förhindrar felmontage

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1607239
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	5 Styck
Försäljningskod	ABLADA
Produktnyckel	ABLADA
GTIN	4017918940997
Vikt per styck (inklusive förpackning)	29 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	29 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	PL

Tekniska data

Anmärkning

Säkerhetsnotering

Säkerhetsnotering

VARNING: Kontakter får inte kopplas till eller från under elektrisk belastning. En användning som är felaktig eller inte följer föreskrifterna, kan leda till person- och/eller saksador.

- **VARNING:** Endast felfria produkter får tas i drift. Produkterna måste regelbundet kontrolleras beträffande skador. Ta genast defekta produkter ur drift. Byt ut skadade produkter. En reparation är inte möjlig.

- **VARNING:** Produkten får endast installeras och driftsättas av elektrotekniskt kvalificerad fackpersonal, under iakttagande av följande säkerhetsnoteringer. Den kvalificerade personalen måste vara förtrogen med grunderna för elektroteknik. De måste ha tillräcklig kunskap för att kunna identifiera och undvika risker. Motsvarande symbol på förpackningen indikerar att elektroteknisk personal krävs för installation och drift.

- Produkterna är avsedda för användningsområden inom konstruktionen av anläggningar, styrsystem och elektrisk utrustning.

- När kontakter används utomhus måste de skyddas separat mot miljöpåverkan.

- Konfektionerade produkter får inte manipuleras eller öppnas på ett felaktigt sätt.

- Använd endast motkontakter som är specificerade enligt angivna normer i de tekniska data (t.ex. de som är listade i produkttillbehör på webben under [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products)).

- Om produkten används direkt ihop med produkter från en tredje part ligger ansvaret hos användaren.

Vid driftspänningar > 50 VAC måste elektriskt ledande kontaktkapslingar jordas

- Observera en fackmässigt korrekt anslutning av skydds- eller funktionsjorden.

- För kombinationen av flera strömkretsar i en kabel och/eller i en kontakt gäller VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 och DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3

- Observera uppgifterna i de tekniska data. Uppgifterna finns angivna på följande ställen:
 - o På produkten
 - o På förpackningens etikett
 - o I den medlevererade dokumentationen
 - o På webben under [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) vid relevant produkt

- Använd enbart verktyg som rekommenderas av Phoenix Contact

- Observera monteringsanvisningarna/design in-dokumenten för produkten i nedladdningsområdet på vår hemsida under [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products).

- Skydda kontakter som inte är anslutna med en skyddskåpa. Lämpligt tillbehör finns i artikelns tillbehörsområde på webben under [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) vid relevant produkt

VC-TR1/2M-PEA-S88-SET - Kontaktinsatsset



1607239

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607239>

- Använd endast kontakten när den är fullständigt isatt.
- Observera att dragbelastningen på kontakterna inte överskrider gränserna som har fastställts enligt gällande standarder.
- Beakta ledningens minimala böjningsradie. Dra ledningen utan att den vrids.
- Kontakterna blir varma vid normaldrift. Beroende på omgivningsförhållandena kan kontaktens yta värmas upp ytterligare. I det här fallet är användaren ansvarig för att varningsanvisningar sätts upp (bsp. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kontaktinsats
Produktfamilj	VARIOCON
Serie	VC-D
Konstruktion	VC1
Poltal	16
Anslutning	15+PE
Antal platser	2

Isoleringsegenskaper

Nedsmuttningsgrad	3
-------------------	---

Elektriska egenskaper

Märkspänning (II/2)	250 V
Märkspänning (III/2)	160 V
Märkspänning (III/3)	160 V
	160 V
Märkspänning ATD	160
Dimensionerad stötspänning	2,5 kV
Mätstötspänning (III/3)	2,5 kV
Dimensionerad stötspänning	2,5 kV
Märkström	10 A
	10 A
	10 A
Märkspänning U_N	160 V
Märkström I_N	10 A

Anslutningsdata

Åtdragningsmoment	0,22 ... 0,25 Nm
Ledararea flexibel	0,14 mm ² ... 0,75 mm ²
Ledararea styv	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²

Mått


VC-TR1/2M-PEA-S88-SET - Kontaktinsatsset



1607239

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607239>

Måttskiss



Bredd	50,2 mm
Höjd	27,5 mm
Längd	41,9 mm

Materialuppgifter

Kapslingsdelens färg	svart
Material Kontaktledare	Polyamid (Kontaktledare)
Material	Polyamid (Hylsram)
Material Kåpa	PA
Material Kontakt	CuZn
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Isolationsgrupp	I / CTI 600
Material, kontaktyta	förzinkad
Material skruvanslutning	Rostfritt stål

Kabel/ledare

Enkelledarens avisoleringslängd	7 mm
---------------------------------	------

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 100
---------------------	------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C
-----------------	-------------------

VC-TR1/2M-PEA-S88-SET - Kontaktinsatsset


1607239

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607239>




Ritningar

Måttskiss



Funktionsritning



VC-TR1/2M-PEA-S88-SET - Kontaktinsatsset

1607239

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607239>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VC-TR1/2M-PEA-S88-SET - Kontaktinsatsset



1607239

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607239>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com