

RF-17P1N8A8002 - Kabelanslutning



1607320

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607320>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kabelanslutning, rak, Skruvlåsning, M23, poltal: 17, typ av kontakt: Stift, skärmad: ja, kabeldiametrar: 6 mm ... 10 mm, poltal: 17, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: RF

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1607320
Antal/förp.	20 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	ABRBCA
Produktnyckel	ABRAGA
GTIN	4046356268998
Vikt per styck (inklusive förpackning)	97,07 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	46,96 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

RF-17P1N8A8002 - Kabelanslutning



1607320

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607320>

Tekniska data

Anmärkning

Anvisning vid beställning:	Crimpkontakter Ø 1 mm beställs separat
----------------------------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (kabelsidan)
Serie	RF
Användning	Feedback, signal Signal
Poltal	17
Anslutning	17
Skärmad	ja
Kodning	N
Typ av gänga	M23

Materialuppgifter

Material, packning	FPM
Kåpans material	Metall
Kapslingsmaterial	Vriddelar: koppar-zink-legering (CuZn), gjutgodsdelar: zink (GD-Zn)
Isolationshöljesmaterial	PA 6.6
Material tättnings- och O-ring	FPM

Anslutningsdata

Ledaranslutning	
Anslutningstyp	Crimpanslutning

Elektriska egenskaper

Kontakt	
Kontaktdiameter	1 mm
Märkström I_N	8 A
Märkspänning U_N	48 V AC
	74 V DC
Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3
Dimensionerad stötspänning	1,5 kV

Kontakt

Konstruktion	rak
Rotationsriktning	standard

Kabel/ledare

RF-17P1N8A8002 - Kabelanslutning



1607320

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607320>

Ledarens ytterdiameter	6 mm ... 10 mm
------------------------	----------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP67
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C
Höjdläge	2000 m

RF-17P1N8A8002 - Kabelanslutning


1607320

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607320>




Ritningar

Måttskiss



Schematisk ritning



Kontaktkammarnummering (vy jackningssidan) stift standard

RF-17P1N8A8002 - Kabelanslutning



1607320

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607320>

Klassifikationer

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RF-17P1N8A8002 - Kabelanslutning



1607320

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607320>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
--	-----------------------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com