

SACC-M 8MR-4CON-M - Kontakt

1554209

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1554209>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Kontakt, Universal, 4-polig, hane vinklad M8, kodning: A, Lödanslutning, räffelmateriel: Mässing, förnicklad, ledarens ytterdiameter 3,5 mm ... 5 mm



Fördelar

- Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1554209
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF2BIA
Produktnyckel	AF2BIA
GTIN	4046356161756
Vikt per styck (inklusive förpackning)	10,6 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	10,6 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SACC-M 8MR-4CON-M - Kontakt



1554209

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1554209>

Tekniska data

Anmärkning

Montageanvisning	OBS: Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrfter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t. ex. med hjälp av buntband.
------------------	---

Montering

Montageanvisning	Polbilden kan vridas i 90°-raster mot kabelutgången
------------------	---


Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (kabelsidan)
Sensortyp	Universal
Poltal	4
Antal kabelutgångar	1
Skärmad	nej
Kodning	A
Kabelanslutning	vinklad

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	3

Mått

Måttskiss	
Längd	34,6 mm

Yttermått

Ytterdiameter	3,5 mm ... 5 mm
---------------	-----------------

Kapslingar

Kapslingsdiameter	12 mm
-------------------	-------

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Material, packning	NBR
Material handtag	PBT
Material, kontakt	CuZn
Material, kontaktyta	Au
Material kontaktinsats	PA

SACC-M 8MR-4CON-M - Kontakt

1554209

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1554209>



Material skruvanslutning	Mässing, förnicklad
--------------------------	---------------------

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Lödanslutning
Anslutningsarea	0,08 mm² ... 0,25 mm² (flexibel) 0,08 mm² ... 0,25 mm² (styv)
Anslutningsarea AWG	28 ... 24 (flexibel) 28 ... 24 (styv)
Enkelledarnas avisoleringslängd	3 mm
Åtdragningsmoment	0,2 Nm (M8-räfflor)

Elektriska egenskaper

Märkstötspänning	0,8 kV
Övergångsresistans	≤ 3 mΩ
Isolationsmotstånd	≥ 100 MΩ
Märkspänning U _N	30 V AC 30 V DC
Märkström I _N	4 A

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 100
---------------------	-------

Kontakt

Anslutning 1

Byggform huvud	hane
Kabelutgång huvud	vinklad
Typ av gänga huvud	M8
Kodning	A

Kabel/ledare

Signaltyp/kategori	Universal
Enkelledarens avisoleringslängd	3 mm

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP67
Drifttemperatur (Hane/hona)	-40 °C ... 85 °C

Standarder och bestämmelser

M8

SACC-M 8MR-4CON-M - Kontakt

1554209

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1554209>



Normbeteckning	M8-kontakt
Standarder/föreskrifter	IEC 61076-2-104

SACC-M 8MR-4CON-M - Kontakt


1554209

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1554209>




Ritningar

Måttskiss



Hane M8 x 1, vinklad

Schematisk ritning



Polbild hane M8, 4-polig, sett från hansidan

SACC-M 8MR-4CON-M - Kontakt



1554209

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1554209>

Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1554209>

 UL Listed Godkännande-ID: FILE E 221474				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	30 V	4 A	-	-

 cUL Listed Godkännande-ID: FILE E 221474				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	30 V	4 A	-	-

SACC-M 8MR-4CON-M - Kontakt



1554209

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1554209>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	b32ffae3-e824-4924-bc4b-16fbb1eb79f9

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,705 kg CO2e
---------	---------------