

SACC-E-M12FS-8CON-PG 9/0,5 VA - Apparatkontakt framsida



1554607

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1554607>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Apparatkontakt framsida, Universal, 8-polig, hona, rak, M12-Standard, A-kodning, på fri kabelände, Enkelledare, kabellängd: 0,5 m, 0,25 mm², TPE-ledare, gjuten, denna artikel förväntas vara blyfri från 2025-Q4 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Fördelar

- Förmonterad med ledare för omedelbar användning
- Kundenspecifika monteringar kan levereras
- Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
- För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1554607
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ABQCVE
Produktnyckel	ABQCVE
GTIN	4046356170284
Vikt per styck (inklusive förpackning)	27,38 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	25,263 g
Tullnummer	85444290
Ursprungsland	DE

SACC-E-M12FS-8CON-PG 9/0,5 VA - Apparatkontakt framsida



1554607

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1554607>

Tekniska data

Anmärkning

Drifanvisning	De angivna elektriska och mekaniska uppgifterna förutsätter ett korrekt spärrat och monterat kontaktpar. Om kontakten är olåst, utsätts för omgivningsförhållanden och om det finns en risk för nedsmutsning, så ska kontakten förslutas med en skyddskåpa > IP 54. Även påverkan av kabelflätor, ledningar eller kretskortsmontage ska beaktas.
Allmänt	Kontaktanslutningstyp, crimpanslutning

Montering

Monteringssätt	Montering från framsidan (Pg9)
Åtdragningsmoment	2 Nm ... 3 Nm (Monteringssidigt)

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
Användning	Signal
Sensortyp	Universal
Poltal	8
Antal kabelutgångar	1
Skärmad	nej
Kodning	A
Typ av gänga	M12

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmutsningsgrad	3

Materialuppgifter

Material Gjutmassa	PUR (gjuten)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material, packning	FKM
Material, kontakt	CuZn
Material, kontaktyta	Au
Material kontaktinsats	PA 66 GF
Material skruvanslutning	Rostfritt stål
Material ledare	förtennad Cu-ledare

Elektriska egenskaper

Dimensionerad stötspänning	0,8 kV
Övergångsresistans	≤ 3 mΩ
Isolationsmotstånd	> 100 MΩ
Märkspänning U _N	30 V (AC)

SACC-E-M12FS-8CON-PG 9/0,5 VA - Apparatkontakt framsida



1554607

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1554607>

	30 V (DC)
Märkström I_N	2 A
Ledarmotstånd max.	80 Ω /km

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Enkelledare
Typ av kontakt	Hona
Ledararea	0,25 mm ²
Åtdragningsmoment	2 Nm ... 3 Nm (Monteringssidigt)

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	> 100
---------------------	-------

Kontakt

Anslutning 1

Byggform huvud	hona
Kabelutgång huvud	rak
Typ av gänga huvud	M12
Låsningstyp huvud	Standard
Kodning	A

Anslutning 2

Byggform huvud	fri kabelände
----------------	---------------

Kabel/ledare

Kabellängd	0,5 m
Ledartyp	TPE-ledare
Signaltyp/kategori	Universal
Tråddiameter inklusive isolering	1,15 mm $\pm$ 0,07 mm
Enkelledare, färg	brun, blå, vit, grå, rosa, grön, gul, röd
Kabeldiameter	0,25 mm ²
Material ledare	förtennad Cu-ledare
Uppbyggnad signalkabel	14x 0,15 mm
AWG signalledning	24
Material ledarisation	TPE
Vägg tjocklek isolering	0,21 mm
Märkspänning ledning	300 V
Provspänning ledning	2000 V AC
Ledningsmotstånd	$\leq$ 80 Ω /km
Lednings-isolationsmotstånd	$\geq$ 20 M Ω *km

SACC-E-M12FS-8CON-PG 9/0,5 VA - Apparatkontakt

framsida



1554607

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1554607>

Drifttemperatur	-40 °C ... 85 °C (Kabel, fast montering)
	-25 °C ... 85 °C (Kabel, rörlig montering)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65/IP67/IP69/IP69K
	IP65/IP67/IP69K
Drifttemperatur (Hane/hona)	-25 °C ... 85 °C (Hane/hona)
	-40 °C ... 85 °C (utan mekanisk aktivering)
Drifttemperatur (Kabel, rörlig förläggning)	-25 °C ... 85 °C (Kabel, rörlig montering)
Drifttemperatur (Kabel, fast förläggning)	-40 °C ... 85 °C (Kabel, fast montering)

Standarder och bestämmelser

Normbeteckning	M12-cirkulära kontakter
Standarder/föreskrifter	i enlighet med IEC 61076-2-101

SACC-E-M12FS-8CON-PG 9/0,5 VA - Apparatkontakt framsida




1554607

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1554607>


Ritningar

Schematisk ritning



Polbild hona M12, 8-polig, A-kodad, sett från honsidan

Kopplingsschema



Anslutning av M12-hankontakter och M12-honkontakter

SACC-E-M12FS-8CON-PG 9/0,5 VA - Apparatkontakt framsida



1554607

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1554607>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1554607>

 UL Recognized Godkännande-ID: E118976-20100522				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
keine				
	30 V	2 A	24	-

 cULus Recognized Godkännande-ID: E221474-20140616				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
keine				
	30 V	2 A	24 - 22	-

SACC-E-M12FS-8CON-PG 9/0,5 VA - Apparatkontakt framsida



1554607

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1554607>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440103
ECLASS-15.0	27440103

ETIM

ETIM 9.0	EC003570
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-E-M12FS-8CON-PG 9/0,5 VA - Apparatkontakt framsida



1554607

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1554607>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	848c821e-55de-43dd-ab57-2762b8780bd6

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com