

ST-7ES1N8AAC00S - Apparatkontakt framsida



1607766

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607766>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Apparatkontakt framsida, vinklad vridbar, SPEEDCON, M17, poltal: 7+PE, typ av kontakt: Hona, O-ring axial, 4x Ø 2,7 mm, skärmad: ja, flänsmått: 25 mm x 25 mm, poltal: 8, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: ST

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1607766
Antal/förp.	16 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	ABRCAL
Produktnyckel	ABRBEM
GTIN	4046356274593
Vikt per styck (inklusive förpackning)	26,86 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	26,86 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

ST-7ES1N8AAC00S - Apparatkontakt framsida



1607766

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607766>

Tekniska data

Anmärkning

Anvisning vid beställning:	Crimpkontakter Ø 1 mm beställs separat
----------------------------	--

Montering

Montering	4x Ø 2,7 mm
-----------	-------------

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
Serie	ST
Användning	Effekt
Poltal	8
Anslutning	7+PE
Skärmad	ja
Kodning	N
Typ av gänga	M17

Mått

Kapslingar

Flänsmått	25 mm x 25 mm
-----------	---------------

Materialuppgifter

Material, packning	FPM
Kåpans material	Metall
Kapslingsmaterial	Vriddelar: koppar-zink-legering (CuZn), gjutgodsdelar: zink (GD-Zn)
Isolationshöljesmaterial	PA 6.6
Material tättnings- och O-ring	FPM

Elektriska egenskaper

Kontakt

Kontaktdiameter	1 mm
Maximal ström	14 A
Märkspänning U_N	630 V
Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3
Dimensionerad stötspänning	6 kV

Kontakt

Kontaktdiameter	1 mm
-----------------	------

Anslutningsdata

ST-7ES1N8AAC00S - Apparatkontakt framsida



1607766

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607766>

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Crimpanslutning
Typ av kontakt	Hona

Kontakt

Konstruktion	vinklad vridbar
Rotationsriktning	standard

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP67
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C
Höjdläge	2000 m

ST-7ES1N8AAC00S - Apparatkontakt framsida


1607766

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607766>




Ritningar


Måttskiss



Måttskiss




Schematisk ritning



Polbild

Diagram



I = strömstyrka, θ = omgivningstemperatur, 3 x 14 A + 2 x 2 A konstant

1607766

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607766>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com