

RF-12P2S8AAC00 - Apparatkontakt framsida



1607820

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607820>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Apparatkontakt framsida, vinklad vridbar, Skruvlåsning, M23, poltal: 12, typ av kontakt: Stift, O-ring axial, 4x Ø 3,2, skärmad: ja, flänsmått: 28 mm x 28 mm, poltal: 12, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: RF

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1607820
Antal/förp.	16 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	ABRBCG
Produktnyckel	ABRAGM
GTIN	4046356268349
Vikt per styck (inklusive förpackning)	140,43 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	3,4 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

RF-12P2S8AAC00 - Apparatkontakt framsida



1607820

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607820>

Tekniska data

Anmärkning

Anvisning vid beställning:	Crimpkontakter Ø 1 mm beställs separat
----------------------------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
Serie	RF
Användning	Signal
	Signal
Poltal	12
Anslutning	12
Skärmad	ja
Kodning	S
Typ av gänga	M23

Mått

Kapslingar

Flämsmått	28 mm x 28 mm
-----------	---------------

Materialuppgifter

Material, packning	FPM
Kapslingsmaterial	Vriddelar: koppar-zink-legering (CuZn), gjutgodsdelar: zink (GD-Zn)
Isolationshöljesmaterial	PA 6.6
Material tättnings- och O-ring	FPM

Elektriska egenskaper

Kontakt

Kontakt diameter	1 mm
Märkström I_N	8 A
Märkspänning U_N	48 V AC
	74 V DC
Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3
Dimensionerad stötspänning	1,5 kV

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Crimpanslutning
Typ av kontakt	Stift

Kontakt

RF-12P2S8AAC00 - Apparatkontakt framsida



1607820

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607820>


Konstruktion	vinklad vridbar
Rotationsriktning	Motsols

Miljö- och livslängdsvillkor


Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP67
Drifttemperatur	-20 °C ... 125 °C
Höjdläge	2000 m

Ritningar




Inbyggningsskiss



Måttskiss

Schematisk ritning



Polbild

RF-12P2S8AAC00 - Apparatkontakt framsida



1607820

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607820>

Klassifikationer

ETIM

ETIM 9.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---