

VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C - Fiberoptisk kontakt



1608045

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1608045>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Fiberoptisk kontakt, kapslingsklass: IP65/IP67, poltal: 2, MM, material: Metall, anslutningstyp: Push-Pull, kabelanslutning: rak, färg: silver

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1608045
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ABNOBA
Produktnyckel	ABNOBA
GTIN	4046356131711
Vikt per styck (inklusive förpackning)	74,8 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	70,84 g
Tullnummer	85367000
Ursprungsland	DE

VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C - Fiberoptisk kontakt



1608045

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1608045>

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	Denna produkt motsvarar riktlinjen PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, kapitel 8.4 Connectors for outside environment (optical fibre) och kapitel 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
---------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Datakontakt (kabelsidig)
Konstruktion	SC-RJ
Poltal	2
Anslutning	SCRJ
Kabelanslutning	rak

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	I
Nedsmutningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Dämpning	≥ 2 dB (Dämpning)
Överföringsmedium	Fiberoptik
Överföringsegenskaper (kategori)	MM

Anslutningsdata

Anslutningsteknik

Anslutningstyp	Push-Pull
----------------	-----------

Mått

Bredd	22 mm
Höjd	30 mm
Längd	62,5 mm

Materialuppgifter

Färg	silver
Material	Metall
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material kontakt	Kopparlegering
Kåpans material	Metall
Material kåpans yta	förnicklad
Material, kabelpackning	TPE
Material, O-ring	NBR

Kabel/ledare

VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C - Fiberoptisk kontakt



1608045

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1608045>

Ledartyp	Plastöverdragna fiber
Ledarens ytterdiameter	6,5 mm ... 9,5 mm
Tråddiameter	2,2 mm
Enkelledare, diameter	2,2 mm
oljebeständighet	ja
Flamhärdighet	ja

Fiberoptisk kabel

Antal fibrer	2
fiber	200/230 µm
Fibertyp	PCF

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 500
---------------------	-------

Karakteristik

Dämpning	≥ 2 dB (Dämpning)
----------	-------------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP65/IP67
Drifttemperatur	-25 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (montering)	0 °C ... 50 °C
oljebeständighet	ja

Standarder och bestämmelser

Flamhärdighet	ja
oljebeständighet	ja
Standarder/föreskrifter	IEC PAS 61076-3-117

VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C - Fiberoptisk kontakt




1608045

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1608045>

Ritningar

Schematisk ritning



VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C - Fiberoptisk kontakt



1608045

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1608045>

Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1608045>



UL Listed

Godkännande-ID: E308814-20070105

VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C - Fiberoptisk kontakt



1608045

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1608045>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440290
ECLASS-15.0	27440290

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C - Fiberoptisk kontakt



1608045

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1608045>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-nummer: 119-47-1)
SCIP	f19f0730-faff-49ed-9cf9-80d90c48c1e1

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com