

RM-12S1N8A1100 - Kabelanslutning



1613264

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1613264>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



M23, Kabelanslutning, serie: RM, rak, skärmad: nej, Skruvlåsning, Poltal: 12, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Hona, Crimpanslutning, kodning: N, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q3 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1613264
Antal/förp.	20 Styck
Minsta beställningsantal	20 Styck
Försäljningskod	ABRAFA
Produktnyckel	ABRAFA
GTIN	4046356399036
Vikt per styck (inklusive förpackning)	73,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	69,47 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

RM-12S1N8A1100 - Kabelanslutning



1613264

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1613264>

Tekniska data

Anmärkning

Anvisning vid beställning:	Crimpkontakter Ø 1 mm beställs separat
----------------------------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (kabelsidan)
------------	----------------------------------

Kontakt

Isoler kropp

Anmärkning	Anvisning vid beställning: Crimpkontakter Ø 1 mm beställs separat
Kodning	N
Material (Isolator)	PA 6.6
Anslutningstyp	Crimpanslutning
Kontaktutförande	Hona
Användning	Signal
Poltal	12
Rotationsriktning	standard
Anslutning	12
Antal Kontakt (Kontaktgrupp 1)	12
Diameter Kontakt (Kontaktgrupp 1)	1 mm
Märkström Kontakt (Kontaktgrupp 1)	8 A (vid max. anslutningsarea)
Märkspänning Kontakt (Kontaktgrupp 1)	48 V AC 74 V DC
Dimensionerad stötspänning	1,5 kV
Överspänningskategori	III
Nedsmutsningsgrad	3

Kåpa

utförande	Kabelanslutning-kapsling
Typ av gänga	M23
Byggform	rak
Låsningstyp	Skruvlåsning
Pg-genomföring	M16 x 1,5
Material (Kåpa)	GD-Zn
Material (Kapslingens yta)	Ni
Material (Svarvade delar)	CuZn
Kapslingsklass (jackad)	IP65 IP67 IP68

Miljö- och livslängdsvillkor

RM-12S1N8A1100 - Kabelanslutning



1613264

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1613264>

Omgivningsförhållanden

Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)
--

50 % ... 65 %

RM-12S1N8A1100 - Kabelanslutning

1613264

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1613264>



Ritningar

Schematisk ritning



Polbild


RM-12S1N8A1100 - Kabelanslutning

1613264

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1613264>



Schematisk ritning



Polbild

RM-12S1N8A1100 - Kabelanslutning



1613264

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1613264>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RM-12S1N8A1100 - Kabelanslutning



1613264

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1613264>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	19d2db11-6e3c-43b5-9342-c862123178df

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com