

ST-6EP1N8AH100S - Apparatkontakt baksida



1613568

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1613568>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Apparatkontakt baksida, rak, för standard- och SPEEDCON-låsning, M17, poltal: 6+PE, typ av kontakt: Stift, O-ring axial, skärmad: ja, poltal: 7, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: ST

Fördelar

- Användningsspecifikt väggmontage med gänga eller vridskyddat med låsmutter (valfritt)
- Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
- Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1613568
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ABRBER
Produktnyckel	ABRBER
Katalogsida	Sida 139 (C-2-2019)
GTIN	4046356401180
Vikt per styck (inklusive förpackning)	40,1 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	27,79 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Anmärkning

Anvisning vid beställning:	Crimpkontakter Ø 1 mm beställs separat
----------------------------	--

Säkerhetsnotering

Säkerhetsnotering	VARNING: Kontakter får inte kopplas till eller från under elektrisk belastning. En användning som är felaktig eller inte följer föreskrifterna, kan leda till person- och/eller saskador. • VARNING: Endast felfria produkter får tas i drift. Produkterna måste regelbundet kontrolleras beträffande skador. Ta genast defekta produkter ur drift. Byt ut skadade produkter. En reparation är inte möjlig. • VARNING: Produkten får endast installeras och driftsättas av elektrotekniskt kvalificerad fackpersonal, under iakttagande av följande säkerhetsnoteringer. Den kvalificerade personalen måste vara förtrogen med grunderna för elektroteknik. De måste ha tillräcklig kunskap för att kunna identifiera och undvika risker. Motsvarande symbol på förpackningen indikerar att elektroteknisk personal krävs för installation och drift. • Produkterna är avsedda för användningsområden inom konstruktionen av anläggningar, styrsystem och elektrisk utrustning. • När kontakter används utomhus måste de skyddas separat mot miljöpåverkan. • Konfektionerade produkter får inte manipuleras eller öppnas på ett felaktigt sätt. • Använd endast motkontakter som är specificerade enligt angivna normer i de tekniska data (t.ex. de som är listade i produkttillbehör på webben under phoenixcontact.com/products). • Om produkten används direkt ihop med produkter från en tredje part ligger ansvaret hos användaren. Vid driftspänningar > 50 VAC måste elektriskt ledande kontaktkapslingar jordas • Observera en fackmässigt korrekt anslutning av skydds- eller funktionsjorden. • För kombinationen av flera strömkretsar i en kabel och/eller i en kontakt gäller VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 och DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 • Använd enbart verktyg som rekommenderas av Phoenix Contact • Observera monteringsanvisningarna/design in-dokumenten för produkten i nedladdningsområdet på vår hemsida under phoenixcontact.com/products. • Använd endast kontakten när den är fullständigt isatt och låst. • Observera att dragbelastningen på kontakterna inte överskrider gränserna som har fastställts enligt gällande standarder. • Beakta ledningens minimala böjningsradie. Dra ledningen utan att den vrids. • Kontakterna blir varma vid normaldrift. Beroende på omgivningsförhållandena kan kontaktens yta värmas upp ytterligare. I det här fallet är användaren ansvarig för att
-------------------	--

ST-6EP1N8AH100S - Apparatkontakt baksida



1613568

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1613568>

varningsanvisningar sätts upp (bsp. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Montering

Monteringssätt	Montering från baksidan Centralt fäste
Montageanvisning	Centralt fäste

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
Serie	ST
Användning	Effekt
Poltal	7
Anslutning	6+PE
Skärmad	ja
Kodning	N
Typ av gänga	M17

Materialuppgifter

Material, packning	FPM
Kapslingsmaterial	Vriddelar: koppar-zink-legering (CuZn), gjutgodsdelar: zink (GD-Zn)
Isolationshöljesmaterial	PA 6.6
Material tätnings- och O-ring	FPM

Elektriska egenskaper

Kontakt

Kontaktdiameter	1 mm
Maximal ström	14 A
Märkspänning U_N	630 V
Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3
Dimensionerad stötspänning	6 kV

Kontakt

Kontaktdiameter	1 mm
-----------------	------

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Crimpanslutning
Typ av kontakt	Stift

Kontakt

Konstruktion	rak
Rotationsriktning	standard

ST-6EP1N8AH100S - Apparatkontakt baksida

1613568

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1613568>



Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP67
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	15 °C ... 25 °C
Höjdläge	3000 m
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	50 % ... 65 %


ST-6EP1N8AH100S - Apparatkontakt baksida

1613568


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1613568>



Ritningar



Måttskiss



Inbyggnadsmått: montering med vridskydd och kontramutter


ST-6EP1N8AH100S - Apparatkontakt baksida

1613568

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1613568>




Måttskiss



Inbyggningmått: montering med gänga

Schematisk ritning




Polbild

ST-6EP1N8AH100S - Apparatkontakt baksida



1613568

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1613568>



I = strömstyrka, θ = omgivningstemperatur, 3 x 14 A + 2 x 2 A konstant

ST-6EP1N8AH100S - Apparatkontakt baksida



1613568

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1613568>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1613568>



cUL Recognized

Godkännande-ID: E335019-20111129



UL Recognized

Godkännande-ID: E335019-20111129



UL Recognized

Godkännande-ID: E153698-20140124



cUL Recognized

Godkännande-ID: E153698-20140124



UL Listed

Godkännande-ID: E468743-20210825

	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
Effekt	600 V	10 A	-	18
Signal	60 V	2 A	-	19



cUL Listed

Godkännande-ID: E468743-20210825

	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
Effekt	600 V	8 A	18	-
Signal	60 V	2 A	19	-

ST-6EP1N8AH100S - Apparatkontakt baksida



1613568

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1613568>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

ST-6EP1N8AH100S - Apparatkontakt baksida



1613568

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1613568>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com