

CA-07P1N122S00 - Apparatkontakt framsida



1619988

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1619988>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



M23, Apparatkontakt framsida, serie: CA, rak, skärmad: ja, för standard- och SPEEDCON-låsning, Poltal: 7, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Stift, Lödanslutning, Plattpackning, flänsmått: 25 mm x 25 mm, kodning: N, denna artikel förväntas vara blyfri från 2025-Q3 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Fördelar

- Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
- Kontakter för en flexibel montering på plats
- Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
- Lödanslutning: beprövad anslutningsteknik för olika ledare

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1619988
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ABRAEL
Produktnyckel	ABRAEL
GTIN	4046356820066
Vikt per styck (inklusive förpackning)	32,5 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	25,729 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

CA-07P1N122S00 - Apparatkontakt framsida



1619988

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1619988>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
------------	------------------------------------

Kontakt

Isolerkropp

Kodning	N
Material (Isolator)	PBT
Material (Kontakt)	CuZn
Material (Kontaktyta)	Ni/Au
Anslutningsfrekvens	100
Anslutningstyp	Lödanslutning
Kontaktutförande	Stift
Användning	Signal
Poltal	7
Rotationsriktning	standard
Anslutning	7
Märkspänning Kontakt (Kontaktgrupp 1)	48 V AC 74 V DC
Dimensionerad stötspänning	1,5 kV
Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3
Antal Kontakt (Kontaktgrupp 2)	7
Diameter Kontakt (Kontaktgrupp 2)	2 mm
Ledararea max. Kontakt (Kontaktgrupp 2)	2,5 mm ²
Märkström Kontakt (Kontaktgrupp 2)	20 A

Kåpa

utförande	Flänshus
Typ av gänga	M23
Byggform	rak
Låsningstyp	för standard- och SPEEDCON-låsning
Pg-genomföring	utan
Monteringssätt	Montering från framsidan/fyrkantsfläns (4x Ø 3,2 mm)
Flänsmått	25 mm x 25 mm
Material (Kåpa)	GD-Zn
Kapslingsklass (jackad)	IP67
Tätning till enheten	Plattpackning

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C
-----------------	-------------------

CA-07P1N122S00 - Apparatkontakt framsida


1619988

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1619988>



Ritningar

Schematisk ritning



Polbild


CA-07P1N122S00 - Apparatkontakt framsida

1619988

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1619988>



Schematisk ritning



Polbild

CA-07P1N122S00 - Apparatkontakt framsida



1619988

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1619988>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1619988>

 cUL Recognized Godkännande-ID: E335019-20141210				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	48 V	10 A	14	-

 UL Recognized Godkännande-ID: E335019-20141210				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	48 V	20 A	14	-

CA-07P1N122S00 - Apparatkontakt framsida



1619988

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1619988>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 9.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	afdc7d6a-473b-47af-8b65-0c473fdbcf44