

RC-06P1N8A0000 - Kontaktinsats



1593412

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1593412>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kontaktinsats, M23, poltal: 6, typ av kontakt: Stift, Crimpanslutning, serie: NC, RC, RM, TU, UC

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1593412
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ABRAFT
Produktnyckel	ABRAFT
GTIN	4046356196017
Vikt per styck (inklusive förpackning)	2,1 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1,61 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

RC-06P1N8A0000 - Kontaktinsats



1593412

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1593412>

Tekniska data

Anmärkning

Anvisning vid beställning:	Crimpkontakter Ø 2 mm beställs separat
----------------------------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kontaktinsats
Serie	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
Användning	Signal
Poltal	6
Anslutning	6
Kodning	N
Typ av gänga	M23

Elektriska egenskaper

Kontakt	
Kontaktdiameter	2 mm
Märkspänning U_N	48 V AC 74 V DC
Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	3
Dimensionerad stötpänning	1,5 kV

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Crimpanslutning
----------------	-----------------

Materialuppgifter

Material isolerkropp	PA66
----------------------	------

Kontakt


Rotationsriktning	standard
-------------------	----------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	50 % ... 65 %

Ritningar

Schematisk ritning



Polbild

RC-06P1N8A0000 - Kontaktinsats



1593412

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1593412>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 9.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-06P1N8A0000 - Kontaktinsats



1593412

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1593412>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com