

RC-09P1NA20000 - Kontaktinsats

1595507

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1595507>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kontaktinsats, M23, poltal: 8+1, typ av kontakt: Stift, Lödanslutning, serie: RC, TU, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q2 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1595507
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	ABRAFU
Produktnyckel	ABRAFU
GTIN	4046356207171
Vikt per styck (inklusive förpackning)	12,82 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	7,03 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

RC-09P1NA20000 - Kontaktinsats

1595507

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1595507>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kontaktinsats
Serie	RC
	TU
Användning	Signal
Poltal	9
Anslutning	8+1
Kodning	N
Typ av gänga	M23

Elektriska egenskaper

Kontakt: Kontaktgrupp 1

Kontaktdiameter	2 mm
Märkström I_N	20 A (vid max. anslutningsarea)
Märkspänning U_N	48 V AC
	74 V DC
Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3
Dimensionerad stötspänning	1,5 kV

Kontakt: Kontaktgrupp 2

Kontaktdiameter	1 mm
Märkström I_N	8 A
Märkspänning U_N	48 V AC
	74 V DC

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Lödanslutning
----------------	---------------

Materialuppgifter

Material Isolator	PBT
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktyta	Ni/Au

Kontakt

Rotationsriktning	standard
-------------------	----------

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	50
---------------------	----


RC-09P1NA20000 - Kontaktinsats

1595507

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1595507>



Ritningar



Måttskiss


RC-09P1NA20000 - Kontaktinsats

1595507

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1595507>



Schematisk ritning



Polbild


RC-09P1NA20000 - Kontaktinsats

1595507

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1595507>



Borrplan/lödöns geometri



RC-09P1NA20000 - Kontaktinsats



1595507

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1595507>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 9.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	940fb3d7-bb5e-4123-aebf-8ca52d502d16