

HC-B 10-TMS-100/O1STM25G-STAIM - Kapsling



1637003

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1637003>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



HEAVYCON ADVANCE STA kåpa B10, med skruvlås, höjd 100 mm, med gänga 1x M25, rak kabelutgång, med M6 x 18 insexskruvar av rostfritt stål enligt DIN EN ISO 4762

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1637003
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Produktnyckel	AF7AAA
GTIN	4046356091381
Vikt per styck (inklusive förpackning)	328,03 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	328,03 g
Ursprungsland	DE

HC-B 10-TMS-100/O1STM25G-STAIM - Kapsling



1637003

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1637003>

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	Montagefläns HC-B-AF 1686533
---------	------------------------------


Artikelegenskaper

Produkttyp	Kåpa med skruvlås
Kapslingstyp	Kåpa
Konstruktion	B10
Typ av förskruvning	med M25-gänga
Kabelanslutning	rak

Anslutningsdata

Åtdragningsmoment	3 Nm (Låsskruv)
-------------------	-----------------

Mått

Måttskiss	
Bredd	57 mm
Höjd	100 mm
Längd	105 mm

Materialuppgifter

Material, packning	NBR
Kåpans material	Aluminiumpressgjutning
Material kåpans yta	pulvriserad yta, grå
Material, låsbygel	Rostfritt stål

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP66
	IP68 (0,2 bar/24 h)
	IP69K
Kapslingsklass (NEMA)	4 (NEMA 250)
	4X (NEMA 250)
	6P (NEMA 250)
	12 (NEMA 250)
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C

Mekaniska egenskaper

HC-B 10-TMS-100/O1STM25G-STAIM - Kapsling



1637003

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1637003>

Mekaniska data

Typ av förskruvning	med M25-gänga
---------------------	---------------

Montering

Montageanvisning	För att säkerställa skyddsledarkontaktens funktion även sned jackning måste båda montageflänsarna ha tillräcklig elektrisk kontakt med metallväggen.
	Låsskruvens åtdragningsmoment 3 Nm.


HC-B 10-TMS-100/O1STM25G-STAIM - Kapsling

1637003


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1637003>



Ritningar



Borrplan/lödöns geometri



Monteringsöppning

a = vid användning av självgående M4-skruvar (Torx®) diameter 3,6 mm eller vid användning av M4-skruvar gängborring M4 resp. diameter 4,5 mm

HC-B 10-TMS-100/O1STM25G-STAIM - Kapsling

1637003

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1637003>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com