

RC-12P1N126100 - Apparatkontakt framsida



1596931

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1596931>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



M23, Apparatkontakt framsida, serie: RC, rak, skärmad: ja, Skruvlåsning, Poltal: 12, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Stift, Lödstift, O-ring axial, Väggtjocklek min.: 0,8 mm, Väggtjocklek max.: 6,5 mm, kodning: N, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q1 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1596931
Antal/förp.	40 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	ABRAFL
Produktnyckel	ABRAFL
GTIN	4046356213448
Vikt per styck (inklusive förpackning)	38,34 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	35,63 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

RC-12P1N126100 - Apparatkontakt framsida



1596931

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1596931>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
------------	------------------------------------

Kontakt

Isolerkropp

Kodning	N
Material, kontakt	CuZn
Material, kontaktyta	Ni/Au
Anslutningsfrekvens	100
Anslutningstyp	Lödstift
Kontaktutförande	Stift
Användning	Signal
Poltal	12
Rotationsriktning	standard
Anslutning	12
Antal Kontakt (Kontaktgrupp 1)	12
Diameter Kontakt (Kontaktgrupp 1)	1 mm
Ledararea min. Kontakt (Kontaktgrupp 1)	0,08 mm ²
Ledararea max. Kontakt (Kontaktgrupp 1)	1 mm ²
Märkström Kontakt (Kontaktgrupp 1)	8 A (vid max. anslutningsarea)
Märkspänning Kontakt (Kontaktgrupp 1)	48 V AC
	74 V DC
Dimensionerad stötspänning	1,5 kV
Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	3

Kåpa

Anvisning vid beställning:	Kontaktinsatser beställs separat
utförande	Genomföringskapsling
Typ av gänga	M23
Byggform	rak
Låsningstyp	Skruvlåsnings
Pg-genomföring	utan
Monteringssätt	Montering från framsidan (M20 x 1,5)
Montageanvisning	Centralt fäste
Kåpans material	GD-Zn
Kapslingsklass (jackad)	IP67
Seal for the device	O-ring axial

RC-12P1N126100 - Apparatkontakt framsida




1596931

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1596931>


Ritningar

Måttskiss



Inbyggningsskiss

Schematisk ritning




Polbild

Schematisk ritning



Polbild

Schematisk ritning



Måttskiss

RC-12P1N126100 - Apparatkontakt framsida



1596931

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1596931>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 9.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	74a4faa7-16cf-4bb2-851a-462833d4a7db