

RC-17P1N1283NN - Kabelanslutning



1601285

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1601285>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



M23, Kabelanslutning, serie: RC, rak, skärmad: ja, Skruvlåsning, Poltal: 17, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Stift, Lödstift, kodning: N, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q2 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1601285
Antal/förp.	20 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ABRAFA
Produktnyckel	ABRAFA
GTIN	4046356233958
Vikt per styck (inklusive förpackning)	83,655 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	77,266 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

RC-17P1N1283NN - Kabelanslutning



1601285

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1601285>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (kabelsidan)
Typ av gänga	M23

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
--------------------------------	----

Kontakt

Isoler kropp

Kodning	N
Material (Isolator)	PBT
Material (Kontakt)	CuZn
Material (Kontakttyta)	Ni/Au
Anslutningsfrekvens	50
Anslutningstyp	Lödstift
Kontaktutförande	Stift
Användning	Signal
Poltal	17
Rotationsriktning	standard
Anslutning	17
Antal Kontakt (Kontaktgrupp 1)	17
Diameter Kontakt (Kontaktgrupp 1)	1 mm
Ledararea min. Kontakt (Kontaktgrupp 1)	0,08 mm ²
Ledararea max. Kontakt (Kontaktgrupp 1)	1 mm ²
Märkström Kontakt (Kontaktgrupp 1)	8 A (vid max. anslutningsarea)
Märkspänning Kontakt (Kontaktgrupp 1)	48 V AC
	74 V DC
Dimensionerad stötspänning	1,5 kV
Överspänningskategori	III
Nedsmutsningsgrad	3

Kåpa

Anvisning vid beställning:	Kontaktinsatser beställs separat
utförande	Kabelanslutning-kapsling
Typ av gänga	M23
Byggform	rak
Låsningstyp	Skruvlåsning
Pg-genomföring	utan
Material (Kåpa)	Metall
Kapslingsklass (jackad)	IP67

RC-17P1N1283NN - Kabelanslutning

1601285

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1601285>



Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP67
----------------	------

RC-17P1N1283NN - Kabelanslutning


1601285

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1601285>



Ritningar

Schematisk ritning



Polbild


RC-17P1N1283NN - Kabelanslutning

1601285

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1601285>



Schematisk ritning



Polbild


RC-17P1N1283NN - Kabelanslutning

1601285

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1601285>



Schematisk ritning



Måttskiss

RC-17P1N1283NN - Kabelanslutning



1601285

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1601285>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-17P1N1283NN - Kabelanslutning



1601285

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1601285>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	bf4e9b96-d8ce-4c99-8d4d-83c81d1145b4

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com