

VS-15-GC-BU/BU - D-SUB-könsbytare-insats



1652664

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1652664>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

D-SUB kontaktinsats, skalstorlek 2, med 15 signalkontakter, typ av kontakt hona, växlingskontakt (hona/hane), fastsättning med gänga 4-40 UNC



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1652664
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ABNCAB
Produktnyckel	ABNCAB
GTIN	4017918952822
Vikt per styck (inklusive förpackning)	13,59 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	12,79 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

VS-15-GC-BU/BU - D-SUB-könsbytare-insats



1652664

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1652664>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kontaktinsats
Konstruktion	D-SUB
Sensortyp	Universal
Poltal	15
Anslutning	D-SUB
Skärmad	nej
Kabelanslutning	rak

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkspänning (III/3)	125 V
Dimensionerad stötspänning	1 kV
Märkström	5 A
Överföringsmedium	Koppar
Kraftöverföring	Kraft

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Koppling
----------------	----------

Mått

Bredd	17,8 mm
Höjd	39,26 mm
Längd	12,55 mm

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	Metall
Material kåpans yta	metalliserad
Material, kontakt	kopparlegering
Material, kontaktyta	Guld
Material kontaktinsats	polyester GF

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 200
---------------------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

VS-15-GC-BU/BU - D-SUB-könsbytare-insats



1652664

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1652664>

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	-55 °C ... 125 °C

Montering

Monteringssätt	Gänga
----------------	-------

VS-15-GC-BU/BU - D-SUB-könsbytare-insats



1652664

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1652664>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---